Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)



Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, affectation : 2, 3, 5, 6, 7, 9 ; deux presse-étoupes M12 (détrompage A) à 180°. Système de bus : CAN, CANopen. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.

Avantages

- Confection selon les conditions du terrain
- Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
- Blindage métallisé de M12 à D-SUB

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356655019

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	16 mm
Hauteur	75 mm
Longueur	38 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C
Humidité de l'air admissible (service)	10 % ... 75 % (A +25 °C, sans condensation)
Altitude	5000 m (Restriction : voir déclaration du fabricant)

Généralités

Système de bus	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Signal	CAN
Signal	CANopen®
Vis de fixation SUBCONNEC	4-40 UNC
Couple de serrage	0,4 Nm
Matériau du boîtier	Polyamide

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Caractéristiques techniques

Généralités

Brochage	2, 3, 5, 7, 9
MTTF	6706 Années (SN 29500 Standard, température 25 °C, cycle de travail 21 % (5 jours/semaine, 8 heures/jour))
MTTF	1817 Années (SN 29500 Standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 % (5 jours/semaine, 12 heures/jour))
MTTF	155 Années (SN 29500 Standard, température 40 °C, cycle de travail 100 % (7 jours/semaine, 24 heures/jour))

Caractéristiques de raccordement

Raccordement	Connecteur SUB-D
Nombre de pôles	9
Mode de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Résistance terminale	séparés par une résistance de terminaison M12
Raccordement	Connecteur mâle M12
Nombre de pôles	5
Mode de raccordement	Connecteur M12, détrompage A
Couple de serrage	0,4 Nm
Raccordement	Connecteur femelle M12
Nombre de pôles	5
Mode de raccordement	Connecteur M12, détrompage A
Couple de serrage	0,4 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
China RoHS	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121522

Accessoires

Résistance de terminaison

SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816



SAC-5P-M12FS CAN TR - 1529344



Câble de données préconfectionné

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - 1518258



SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - 1518274



Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Accessoires

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - 1518290



SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - 1538157



SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - 1518177



SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - 1433304



Connecteur pr lignes de données

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - 2902730



Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Accessoires

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322



SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324



Outil de serrage

SF-PH 0-60 - 1212558



Schémas

Schéma de connexion





Schéma fonctionnel pour SUBCON-PLUS-CAN/...M12


Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/ M12 - 2902326

Dessin coté



Dessin coté pour SUBCON-PLUS...AX...M12, version axiale (180°)

Dessin schématique



Éléments fonctionnels

1 = D-SUB-9

2 = raccordement M12 sortant

3 = raccordement M12 entrant

4 = raccordement PG D-SUB (selon la variante)

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com