

Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Module VARIOFACE, avec raccordements Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 20

L'illustration montre une version à 14 pôles

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356796644

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	57,1 mm
Hauteur	72,1 mm
Profondeur	56 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	60 V AC/DC
Courant max. admissible (par branche)	1 A
Nombre de pôles	20
Affichage d'état	Non
Emplacement pour le montage	Indifférent

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Mode de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle

Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement 2

Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	20
Pas	2,54 mm

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Normes/Prescriptions	CEI 60664
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
Tension de choc assignée	0,6 kV
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Homologations

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Détails des approbations

CSA ®

Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Homologations

Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Accessoires

Câble préconfectionné

VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - 2318541



VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - 2318554



Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessoires

VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M - 2318567



VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - 2318570



VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - 2318583



VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M - 2318596



VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M - 2318606



VIP-CAB-FLK20-0,14/... - 2318619



Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessoires

FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - 2296391



FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - 2296401



FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - 2296472



FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - 2296485



FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - 2296498



Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessoires

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - 2296508



FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK - 2296511



FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - 2296524



FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - 2296537



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



Repère pour borne vierge

Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Accessoires

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Système d'impression


BLUEMARK X1 - 5147777



Schémas

Module interface - VIP-2/PT/FLK20 - 2903790

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>