

Module interface - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 15

La figure montre la version 15 pôles avec connecteur SUB-D.

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356796552

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	46,9 mm
Hauteur	72,1 mm
Profondeur	63 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	25 V AC
Tension de service max. admissible	60 V DC
Courant max. admissible (par branche)	2 A
Nombre de pôles	15
Affichage d'état	Non
Emplacement pour le montage	Indifférent

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
------------------------	----------------------

Module interface - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement 2

Mode de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	15

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Normes/Prescriptions	CEI 60664
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
Tension de choc assignée	1,2 kV
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121432

Homologations

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Détails des approbations

CSA ®

Module interface - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Homologations

Tension nominale UN	105 V
Intensité nominale IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized 	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized 	
Tension nominale UN	125 V
Intensité nominale IN	2 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC 

ERC

cULus Recognized 
--

Accessoires

Câble préconfectionné

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052



CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065



Module interface - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Accessoires

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078



CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081



CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094



CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104



CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117



CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Module interface - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Accessoires

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S - 2305606



CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S - 2305619



CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305622



CABLE D-SUB-S-S-/.../.../... - 2302434



Repère pour borne vierge

UC-TM 4 - 0818111



Module interface - VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

Accessoires

UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862




Système d'impression

BLUEMARK X1 - 5147777



Schémas

Schéma de connexion



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>