

Série W
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Alimentation électrique**

Notre vaste gamme de blocs de jonction Série W avec nos bornes de dérivation de ligne principale WPD, optimisées pour garantir confort et gain de place, offre une connexion sécurisée et pratique à l'alimentation électrique.

Informations générales de commande

Type	WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Référence	2518330000
Version	Série W, Bloc répartiteur, Section nominale: Rail/plaque de montage
GTIN (EAN)	4050118577020
Cdt.	1 pièce(s)

Série W
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	63 mm	Largeur (pouces)	2,48 inch
Hauteur	68 mm	Hauteur (pouces)	2,677 inch
Profondeur	49 mm	Profondeur (pouces)	1,929 inch
Poids net	203 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Rail/plaque de montage	Type de montage	monté
------------------------	------------------------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Raccordement vissé	Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en aluminium)	5.1 Nm (10 mm ²)
Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en cuivre)	2.5 Nm (25 mm ²) / 2 Nm (10 mm ²)		

Caractéristiques nominales

Tension nominale AC	1 000 V AC	Tension nominale DC	1 000 V DC
Courant nominal	101 A	Courant avec conducteur max.	101 A
Normes	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Classifications

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Bloc d'alimentation (barre collectrice) également utilisable pour la distribution du neutre et de la terre fonctionnelle.
-----------------------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Fiche de données

Série W
WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[Attestation of Conformity](#)

Données techniques

[STEP](#)

Technical data

Inputs

Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Ribbon cable
Torque
Clamping screw
Stripping length

Outputs

Number of connections
Solid
Stranded
Flexible with ferrule
Torque
Clamping screw
Stripping length

No. of poles

Note

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
2				
2.5...25mm ²				
2.5...25mm ²				
1.5...16mm ²				
M 6				
19mm				

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
6				4
1.5...10mm ²				1.5...16mm ²
1.5...10mm ²				1.5...16mm ²
1.5...6mm ²				1.5...10mm ²
2Nm				2.5Nm
M 5				M 6
12mm				14mm

2
