

**ModuPlug  
HDC MHD 36 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | HDC MHD 36 MC              |
| Référence  | <a href="#">1428860000</a> |
| Version    | Module                     |
| GTIN (EAN) | 4050118233230              |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                 |

**ModuPlug  
HDC MHD 36 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 29,2 mm | Largeur (pouces)    | 1,15 inch  |
| Hauteur    | 39,3 mm | Hauteur (pouces)    | 1,547 inch |
| Profondeur | 34 mm   | Profondeur (pouces) | 1,339 inch |
| Poids net  | 22,4 g  |                     |            |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Caractéristiques du raccordement PE**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement PE | Raccordement vissé par cadre support |
|-------------------------|--------------------------------------|

**Caractéristiques générales**

|                                         |                                                |                                      |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Catégorie de surtension                 | III                                            | Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0      |
| Courant nominal (DIN EN 61984)          | 10 A                                           | Cycles d'enfichage                   | ≥ 500    |
| Degré de pollution                      | 3                                              | Emplacements d'enfichage nécessaires | 2        |
| Matériau                                | Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate | Nombre de pôles                      | 36       |
| RTension nominale selon UL/CSA          | 600 V                                          | Série                                | ModuPlug |
| Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 4 kV                                           | Tension nominale (DIN EN 61984)      | 250 V    |
| Tenue d'isolation                       | 10 <sup>12</sup> Ω                             | Type                                 | Mâle     |

**Version**

|                                                  |                      |                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Longueur de dénudage, raccordement nominal       | 8 mm                 | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14                |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26               | Section de raccordement du conducteur, max.      | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, min.      | 0,14 mm <sup>2</sup> | Type de raccordement                             | Raccordement à sertir |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002312    | eClass 6.2 | 27-14-34-19 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-02-18 |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|



**Téléchargements**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                    |


## ModuPlug HDC MHD 36 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


## Dessins




**HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H05V-K0.5:**



**HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K2.5:**



**HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing,  
Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K2.5:**

