

WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Le WIL-STANDARD : lampe LED 24V DC, seulement 8 mm de hauteur, avec sortie lumineuse très puissante (1315 lm) et une grande durée de vie (supérieure à 10 000 h).

Extrêmement robuste, enrobage solide, boîtier en métal - imperméable à l'eau (IP67).

Sa température de couleur de 6500 K (lumière du jour) fait de lui un éclairage polyvalent.

Raccordement très facile grâce au connecteur M12.

Grâce à sa faible consommation de courant, une alimentation 24V, 0,5A DC suffit à le faire fonctionner.

Informations générales de commande

Type	WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED
Référence	2436340000
GTIN (EAN)	4050118447958
Cdt.	1 pièce(s)

WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	240 mm	Largeur (pouces)	9,449 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Poids net	228 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	60 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement	-20 - 60°C		

Caractéristiques de raccordement

Version	Mâle, droit	Codage	A
Filetage du raccordement	M12	Couple de serrage	0,8 Nm
Circuit	Pin 4 (Strand: black) control red LED, Pin 3 (Strand: blue)		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	aluminium traité par anodisation dure	Masse de scellement	PUR V0
Matériau de la bague filetée	PA	Matériau des capuchons d'extrémité	CuZn, nickelé

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Longueur du câble	0,3 m		

Caractéristiques techniques générales

Nombre de LED	42	Couleur (TCC)	Red
Courant faible	208 lm	Angle d'émission	40 °
Couleur spectrale	615 - 630 nm	Niveau d'éclairage	71 lux
Durée de vie	60.000 h	Type de montage	Montage par vis
Espacement trou de perçage	225 mm	Tenue aux chocs	IK05
Degré de protection	IP67		

Caractéristiques électriques

Tension nominale	24 V DC	Courant nominal	0,36 A
Puissance	8,5 W		

Normes

N° de certificat (cULus)	E354496
--------------------------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

Fiche de données**WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS


Conforme

WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-RED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

