

SAUTER HK-DB

Duromètre Leeb Premium avec bloc de référence de dureté inclus

KERN



Échelle - Type d'affichage

Numérique

Fonctions

Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Mesure à 360° possible	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	0,5 - 60 min

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	2×1.5 V AA
Pile temps de chargement	200 h
Pile capacité	3.000 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	2
Pile - Poids individuel	46 g
Pile - Poids total dans l'article	92 g
Pile - Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	4,5 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-131
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	368×215×85 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	4,2 kg
Poids d'expédition	4,2 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761190627
Classification REACH	pas de substances interdites

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre Leeb
Famille de produits	HK

Système de mesure

Plage de mesure [Min] (HLx)	170
Plage de mesure [Max] (HLx)	960
Lecture dureté [d] (HLx)	1
Objet d'essai épaisseur [Min]	3 mm
Échelles de dureté	HLD
Objet d'essai poids minimal [Min]	2 kg
Duromètre Leeb type de capteur	D
Bloc de contrôle compris	✓
Unités de mesure	HL HV HB HRB HRC
Tolérance (% de [Max])	1%
Sonde de mesure longueur	14,6 cm
Sonde de mesure diamètre	2 cm

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran hauteur de chiffres	11 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	132×82×31 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	132×82×31 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium

SAUTER HK-DB



Duromètre Leeb Premium avec bloc de référence de dureté inclus

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

