



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Sonomètre polyvalent

Caractéristiques

- Sonomètre avec fonctions de base pour la mesure du bruit dans des environnements tels que l'industrie mécanique, automobile ou similaire
- Mesure l'intensité sonore d'un poste de travail
- Permet de distinguer les bruits normaux et les nuisances sonores excessives, p. ex. dans un atelier de fabrication
- 1 Interface de données RS-232, incluse
- Fonctions de mesure multiples :
 - Lp : Fonction de mesure du niveau sonore standard
 - Leq : Mode de mesure du niveau de bruit à équivalence d'énergie (type A)
 - Ln : Indique l'écart par rapport à une limite prédéfinie en %

- Modes d'enquête au choix :
 - A : Sensibilité comparable à celle de l'oreille humaine
 - C : Sensibilité pour les environnements plus bruyants : machines, installations mécaniques, moteurs etc.
 - F : Pour des niveaux sonores stables
- Fonction limite : valeur programmable pour la valeur maximale du niveau
- Fonction TRACK pour enregistrement continu de changements des conditions environnementales
- Fonction Peak-Hold pour affichage de la valeur de pic
- Mémoire interne des valeurs mesurées pour 30 mesures, transférable sur PC avec SAUTER ATC-01
- 2 Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 3 % du [Max]
- Fonctionnement sur piles, piles de série (4×1.5 V AAA)
- Dimensions totales L×P×H 223×62×25 mm
- Poids net env. 0,20 kg

DE SÉRIE



1 DAY

OPTION



ISO

Modèle	Type	Plage de mesure	Lecture	Option
				Certificat d'étalonnage usine
SAUTER		[Min]-[Max] dB	[d] dB	KERN
	Lp A			
	Leq C	30 – 130	0,1	961-281
SU 130	Ln F			