



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Appareil de mesure portable pour l'épaisseur des matériaux dans le méthode écho-écho

Caractéristiques

- Tête de mesure externe
- Interface de données USB, de série
- Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point singulier au choix
- Mémoire interne de données pour 20 fichiers (avec jusqu'à 100 valeurs individuelles)
- Unités éligibles : mm, inch
- Deux modes de mesure de l'épaisseur du matériau :
 - Mode écho d'impulsion
 - Mode écho-écho
- Les mesures écho-écho: Calcul de la mesure d'épaisseur réelle du matériau indépendant d'un revêtement éventuellement existant. On peut ainsi mesurer par exemple l'épaisseur de la paroi des tubes sans les abîmer, c'est-à-dire sans retirer le revêtement, et la valeur mesurée s'affiche à l'écran corrigée de l'épaisseur du revêtement

- Les mesures écho-écho ne sont possibles qu'avec la tête de mesure fournie (SAUTER ATU-US12, voir internet)
- Contenu de la livraison : instructions de service, batteries, tête de mesure externe (Ø 10 mm) et gel de contact ultrason
-  Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure :
0,5 % du [Max] ± 0,04 mm
- Dimensions totales L×P×H 150×74×32 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (2×1.5 V AA), Fonction-AUTO-OFF pour économiser les piles
- Poids net env. 0,25 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Plague de mesure écho-écho	Plague de mesure écho d'impulsion	Lecture [d] mm	Tête de mesure	Vitesse du son m/sec	Option
						Certificat d'étalonnage usine
SAUTER	mm	mm				KERN
TN 30-0.01EE	3 - 30	0,65 - 600	0,01	5 MHz Ø 10 mm	1000 - 9999	961-113
TN 60-0.01EE	3 - 60	0,7 - 600	0,01	5 MHz Ø 10 mm	1000 - 9999	961-113