

SIVACON, régulateur Boîtier vide, sans panneaux latéraux, selon IEC 62208, IP55, H: 2000 mm, L: 600 mm, T : 600 mm



| Version   |                         |
|---|-------------------------|
| Nom de marque produit                                       | SIVACON                 |
| Désignation du produit                                      | Armoire électrique vide |
| Version du produit  | selon CEI 62208         |
| Exécution de la surface                                     | thermolaqué             |
| Version du produit / version CEM                            | Non                     |
| Classe de protection  |                         |
| Indice de protection IP                                     | IP55                    |
| Classe de protection du matériel                            | classe de protection 1  |
| Pertinence  |                         |
| Qualification pour montage / pour mesures métriques         | oui                     |
| <b>Compatibilité d'intégration</b>                          |                         |
| • Installation en saillie                                   | Oui                     |
| • Montage encastré  | Non                     |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non                     |
| Apparence   |                         |
| Référence de couleur RAL                                    | RAL 7035                |

|         |            |
|---------|------------|
| Couleur | gris clair |
|---------|------------|

### Détails sur le produit

|   |  |
|---|--|
| Constituant du produit  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte avec grille d'aération</li> <li>• Plaque de montage</li> <li>• Porte arrière</li> <li>• Porte transparente</li> <li>• Plaque de montage à profondeur réglable</li> </ul> | <p>Non</p> <p>Oui</p> <p>Non</p> <p>Non</p> <p>Oui</p> |
| Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable   | Oui  |

### Nombre

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de serrures | 0 |
| Nombre de portes   | 1 |

### Conception mécanique

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Hauteur  | 2 000 mm                         |
| Largeur  | 600 mm                           |
| Profondeur   | 600 mm                           |
| Mode de fixation   |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage 19"</li> <li>• Montage au sol</li> <li>• Montage mural</li> </ul> | <p>Non</p> <p>Oui</p> <p>Non</p> |
| Poids net  | 107,07 kg                        |
| Matériau   | acier                            |

### Certificats

|  |                    |
|--|--------------------|
| Désignation du matériel  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul> | <p>U</p> <p>UC</p> |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1066-3BR5>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1066-3BR5>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1066-3BR5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1066-3BR5)

CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>



