

SIMATIC IPC427D (Microbox PC), disque dur graphique intégré, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45, 4xUSB V3.0 (haute intensité), PCIE (en option), Alimentation DC 24V Core I7-3517UE ; Ethernet 2 Gbit (IE/PN) ; Fixation sur chant ; 8 Go avec ECC ; (uniquement avec Core I7-3517UE) ; 1x RS-232 ; sans PCIE ; Windows 7 Ultimate, 64 bits ; sans lecteur remplaçable ; HDD SATA 320 Go ; sans logiciel SIMATIC

Type de configuration/Fixation

Montage	Rail DIN symétrique, fixation murale, montage sur chant
Configuration	Box PC, appareil encastrable

Tension d'alimentation

Type de tension d'alimentation	24 V CC
--------------------------------	---------

Processeur

Type de processus	Celeron 827E (1C/1T, 1,40 GHz, 1,5 Mo Cache) ; Core i3-3217UE (2C/4T, 1,60 GHz, 3 Mo Cache) ; Core i7-3517UE (2C/4T, 1,70 (2,80) GHz, 4 Mo Cache, iAMT)
-------------------	---

Graphique

Contrôleur graphique	Intel HD Graphics, Intel HD Graphics 4000
----------------------	---

Lecteurs

Disque dur	2,5" SATA ≥ 320 Go
SSD	Oui; 1x 240 Go SSD, 1x 480 Go SSD

Mémoire

Type de mémoire	DDR3 SO-DIMM
Mémoire vive	2 / 4 / 8 Go ; ECC en option
Capacité de mémoire vive, max.	8 Gbyte

Zones de données et leur rémanence

Zone de données rémanentes (y compris temporisations, compteurs, mémentos), max.	512 kbyte; 128 Ko enregistrables pendant le temps de sauvegarde; optionnel
--	--

Configuration matérielle

Logements	
• Emplacements libres	2x PCIe ; en option : 1x PCIe (x4) ; 2x PCIe (x1, x4), avec fixe-cartes
• Nombre d'emplacements PCIe	2; en option
• Nombre d'emplacements CompactFlash	2; CFast

Interfaces

PROFIBUS/MPI	Intégrée en option, à séparation galvanique, max. 12 Mbit/s, compatible CP 5611
Nombre d'interfaces PROFINET	1; 3 ports (y compris commutateur)
Interface USB	4x USB 3.0
Connexion pour clavier/souris	USB / USB
Interface série	COM1: 1x RS 232, COM2 (en option): 1x RS 232
Interfaces vidéo	
<ul style="list-style-type: none"> Interface graphique 	1x DisplayPort et 1x DVI-I; 1x VGA via câble adaptateur (en option)
Industrial Ethernet	
<ul style="list-style-type: none"> Interface Industrial-Ethernet <ul style="list-style-type: none"> — 100 Mbit/s — 1000 Mbit/s 	intégré, 2x 10/100/1 000 Mbit, RJ45, pas de carte dédiée requise Oui Oui
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Diagnostic de bus	Oui
Fonctions intégrées	
Fonctions de surveillance	
<ul style="list-style-type: none"> Surveillance de la température Chien de garde LED d'état Ventilateur Fonction de surveillance via le réseau 	Oui Oui Oui Non en option
CEM	
Immunité aux décharges électrostatiques	
<ul style="list-style-type: none"> Immunité aux décharges électrostatiques 	±6 kV, décharge au contact selon CEI 61000-4-2 ; ±8 kV décharge dans l'air selon CEI 61000-4-2
Immunité aux champs électromagnétiques haute fréquence	
<ul style="list-style-type: none"> Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques 	10 V/m pour 80 - 1 000 MHz et 1,4 - 2 GHz, 80 % AM selon CEI 61000-4-3 ; 3 V/m pour 2 - 2,7 GHz, 80 % AM selon CEI 61000-4-3 ; 10 V pour 10 kHz - 80 MHz, 80 % AM selon CEI 61000-4-6
Immunité aux perturbations conduites	
<ul style="list-style-type: none"> Immunité aux perturbations conduites sur les câbles d'alimentation Immunité aux perturbations conduites sur les lignes de signaux >30m Immunité aux perturbations conduites sur les lignes de signaux < 30m 	±2 kV selon CEI 61000-4-4, salve ; ±1 kV selon CEI 61000-4-5, ondes de choc symétriques ; ±2 kV selon CEI 61000-4-5, ondes symétriques ±2 kV selon CEI 61000-4-5, ondes de choc, longueur > 30 m ±1 kV selon CEI 61000-4-4, salve, longueur < 3 m ; ±2 kV selon CEI 61000-4-4, salve, longueur > 3 m
Immunité aux ondes de choc (Surge)	
<ul style="list-style-type: none"> Couplage asymétrique Couplage symétrique 	±2 kV selon CEI 61000-4-5, ondes de choc asymétriques ±1 kV selon CEI 61000-4-5, ondes de choc symétriques
Immunité aux champs magnétiques	
<ul style="list-style-type: none"> Immunité aux champs magnétiques à 50 Hz 	100 A/m; selon CEI 61000-4-8

Emission de perturbations conduites et non conduites	
<ul style="list-style-type: none"> Emission perturbatrice des lignes secteur/triphasées 	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Classe B, FCC Classe A
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP20
Degré de protection (EN 60529)	IP20
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui; Marquage CE / déclaration de conformité CE
Homologation UL	Oui
<ul style="list-style-type: none"> UL 508 	Oui
cULus	Oui
RCM (anciennement C-TICK)	Oui
Homologation KC	Oui
FCC	Oui
CEM	CE, EN 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
<ul style="list-style-type: none"> ATEX Zone 2 	Oui; en option
<ul style="list-style-type: none"> IECEX Zone 2 	Oui; en option
<ul style="list-style-type: none"> cULus Class I Zone 2, Division 2 	Oui
Agrément pour constructions navales	
<ul style="list-style-type: none"> Germanischer Lloyd (GL) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping (ABS) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Bureau Veritas (BV) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Det Norske Veritas (DNV) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Korean Register of Shipping (KR) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Lloyds Register of Shipping (LRS) 	Oui
<ul style="list-style-type: none"> Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) 	Oui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> Température ambiante en service 	0 °C à 55 °C max.
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
<ul style="list-style-type: none"> mini 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> max. 	70 °C
Humidité relative de l'air	
<ul style="list-style-type: none"> Humidité relative de l'air 	Essai selon CEI 60068-2-78, CEI 60068-2-30 : Service : 5 % à 80 % à 25 °C (sans condensation), entreposage : 5 % à 95 % à 25 °C (sans condensation)
Vibrations	
<ul style="list-style-type: none"> Tenue aux vibrations en service selon CEI 60068-2-6 	essai selon DIN CEI 60068-2-6 : 10 Hz à 58 Hz : 0,075 mm, 58 Hz à 200 Hz : 9,8 m/s ² (1g)
Essai de tenue au choc	
<ul style="list-style-type: none"> Tenue aux chocs en service 	essai selon DIN CEI 60068-2-29 : 50 m/s ² (5 g), 30 ms, 100 chocs

Systèmes d'exploitation	
Système d'exploitation	Windows 7 Ultimate (Multi-Language) 32 bit / 64 bit, Windows Embedded Standard 7 E/P 32 bit / 64 bit
système d'exploitation préinstallé	Oui
sans système d'exploitation	Oui; en option
système d'exploitation préinstallé	
<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 	Oui; Ultimate 32 bit ou 64 bit
Logiciel	
Logiciel SIMATIC	En option avec logiciel SIMATIC WinCC RT Advanced / WinAC RTX préinstallé
Dimensions	
Largeur	262 mm
Hauteur	139,7 mm
Profondeur	50,5 mm
dernière modification :	13-09-2019