

SIVACON, régulateur Boîtier vide, selon IEC 62208, IP55, H: 2200 mm, L: 1200 mm, T : 1000 mm



Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	Armoire électrique vide
Version du produit	selon CEI 62208
Exécution de la surface	thermolaqué
Version du produit / version CEM	Non
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection du matériel	classe de protection 1
Pertinence	
Qualification pour montage / pour mesures métriques	oui
Compatibilité d'intégration	
• Installation en saillie	Oui
• Montage encastré	Non
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non
Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL 7035

Couleur	gris clair
---------	------------

Détails sur le produit

Constituant du produit	
• Porte avec grille d'aération	Non
• Plaque de montage	Oui
• Porte arrière	Non
• Porte transparente	Non
• Plaque de montage à profondeur réglable	Oui
Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable	Non

Nombre

Nombre de serrures	0
Nombre de portes	2

Conception mécanique

Hauteur	2 200 mm
Largeur	1 200 mm
Profondeur	1 000 mm
Mode de fixation	
• Montage 19"	Non
• Montage au sol	Oui
• Montage mural	Non
Poids net	262,22 kg
Matériau	acier

Certificats

Désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
• selon CEI 81346-2:2009	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1220-3BS5>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1220-3BS5>



