Série W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



RoHS COMPLIANT

Alimentation électrique

Notre vaste gamme de blocs de jonction Série W avec nos bornes de dérivation de ligne principale WPD, optimisées pour garantir confort et gain de place, offre une connexion sécurisée et pratique à l'alimentation électrique.

Informations générales de commande

Type	WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL
Référence	2518250000
Version	Série W, Bloc répartiteur, Section nominale: Rail/ plaque de montage
GTIN (EAN)	4050118538267
Cdt.	1 pièce(s)

Weidmüller

Série W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	31,5 mm	Largeur (pouces)	1,24 inch
Hauteur	68 mm	Hauteur (pouces)	2,677 inch
Profondeur	49 mm	Profondeur (pouces)	1,929 inch
Poids net	106,4 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Rail/plaque de montage	Type de montage	monté

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Raccordement vissé	Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en aluminium)	5.1 Nm (10 mm²)
Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en cuivre)	2.5 Nm (25 mm²) / 2 Nm (10 mm²)		

Caractéristiques nominales

Tension nominale AC	1 000 V AC	Tension nominale DC	1 000 V DC
Courant nominal	101 A	Courant avec conducteur max.	101 A
Normes	IEC 60947-7-1, UL 1059		

Caractéristiques nominales selon CSA

N° de certificat (cCSAus)	70128467

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR)	E60693

Classifications

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Bloc d'alimentation (barre collectrice) également utilisable pour la distribution du neutre et de la terre fonctionnelle.

Date de création 28 mai 2019 18:19:36 CEST

Fiche de données

Série W
WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Attestation of Conformity
Données techniques	STEP

Technical data

IEC 60947-7-1, UL 1059

Inputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections		1		1	
Solid		2.5...25mm²		1.5...16mm²	
Stranded		2.5...25mm²		1.5...16mm²	
Flexible with ferrule		1.5...16mm²		1.5...10mm²	
Ribbon cable					
Torque		2.5Nm		2.5Nm	
Clamping screw		M 6		M 6	
Stripping length		19mm		19mm	

Outputs	top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
Number of connections	3				2
Solid	1.5...10mm²				1.5...16mm²
Stranded	1.5...10mm²				1.5...16mm²
Flexible with ferrule	1.5...6mm²				1.5...10mm²
Torque	2Nm				2.5Nm
Clamping screw	M 5				M 6
Stripping length	12mm				14mm

No. of poles	1

Note