


KERN 440-902

Bloc d'alimentation externe, EU

KERN



Poids d'expédition

0,255 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN

4045761013193

Classification REACH

pas de substances
interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d'alimentation

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	52×37×30 mm
--------------------	-------------

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 300 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	85×85×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,30 kg