

# KERN BFB 600K-1SNM



Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung [M]



## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	8 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance au sol

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1120 x 1080 x 220 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	130 kg
Poids net:	105 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	250 x 160 x 58 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1000 x 1000 x 85 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	1000 x 1000 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	200 g
Linéarité:	400 g
Plage de tare:	-600000000 mg
Poids de réglage recommandé:	600 kg (M2)
Portée [Max]:	600 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	200 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	5,200 cm
------------------------------	----------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	4 kg
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	200 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui