

**ModuPlug
HDC MHX 3 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Type	HDC MHX 3 MC
Référence	1429340000
Version	Module
GTIN (EAN)	4050118233599
Cdt.	1 pièce(s)

ModuPlug HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Hauteur	40,75 mm	Hauteur (pouces)	1,604 inch
Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1,339 inch
Poids net	9,02 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé par cadre support
-------------------------	--------------------------------------

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	III	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Courant nominal (DIN EN 61984)	40 A	Cycles d'enfichage	≥ 500
Degré de pollution	3	Emplacements d'enfichage nécessaires	1
Matériau	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate	Nombre de pôles	3
RTension nominale selon UL/CSA	600 V	Série	ModuPlug
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	8 kV	Tension nominale (DIN EN 61984)	690 V
Tenue d'isolation	10 ¹² Ω	Type	Mâle

Version

Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 16	Section de raccordement du conducteur, max.	10 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Classifications

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP


ModuPlug HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dessins




**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1.5:**



**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**



**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1.5:**



**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

