



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

# Mesureur de l'épaisseur de matériau compact au format de poche

## Caractéristiques

- Tête de mesure pour des accès difficiles
- Unités éligibles : mm, inch
- Interface de données RS-232, incluse
- Fonction-AUTO-OFF pour économiser les piles
- Plaque zéro pour l'ajustage incluse
- Contenu de la livraison : instructions de service, batteries, tête de mesure externe (ø 8 mm) et gel de contact ultrason
-  Livré dans une mallette de transport robuste

## Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max] + 0,1 mm
- Dimensions totales L×P×H 30×65×120 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (4×1.5 V AAA)
- Poids net env. 0,20 kg

DE SÉRIE



OPTION



| Modèle       | Plaque de mesure | Lecture   | Sonde          | Vitesse du son | Option                        |
|--------------|------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
|              |                  |           |                |                | Certificat d'étalonnage usine |
| SAUTER       | mm               | [d]<br>mm |                | m/sec          | KERN                          |
| TD 225-0.1US | 1,2 – 225        | 0,1       | 5 MHz   ø 8 mm | 1000 – 9999    | 961-113                       |