



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Duromètre Shore numérique professionnel

Caractéristiques

- Pour la détermination de la dureté des matières plastiques par mesure par pénétration
- Particulièrement recommandé pour les mesures comparatives internes. Souvent, les étalonnages normés, p. ex. selon DIN 48-4, ne sont pas possibles en raison des tolérances très étroites
- Shore A: Caoutchouc, élastomères, néoprène, silicone, vinyle, plastique mous art, feutre, cuir et matériaux similaires
- Shore 0: mousses, éponges
- Shore D: Plastique, résine, resopal, époxy, plexiglass etc.
- Peut être installé sur les bancs d'essais TI-ACL (pour Shore A et 0), TI-DL (pour Shore D) pour l'amélioration de l' résultat de la mesure
- Grand écran rétroéclairé
- Au choix : fonction AUTO-OFF ou fonctionnement continu, affichage de l'état de charge des piles
- **1** Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

- Tolérance : 1 % du [Max]
- Épaisseur de matériau de l'échantillon min. 6 mm
- Transmission par RS-232 au PC, par exemple vers Microsoft Excel®
- Fonctionnement sur piles, piles de série (2x1,5 V AAA)
- Dimensions totales LxPxH 125x70x27 mm
- Poids net env. 0,20 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle

Échelles de dureté

Plage de mesure

Lecture

SAUTER		[Max]	[d]
HDA 100-1	Shore A	100 HA	0,1 HA
HDO 100-1*	Shore 0	100 H0	0,1 H0
HDD 100-1	Shore D	100 HD	0,1 HD

1 * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK