

Armoire EMV IP40 H x l x p = 1 800 x 800 x 800



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	armoire CEM
Type d'installation	montage individuel
Exécution de la surface	revêtu par poudre
Version du produit / version CEM	Oui
Exécution de l'armoire de distribution / Version PC	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre	Non
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP40
Qualification pour montage	
• pour mesures en pouces	10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces
• pour mesures métriques	M8
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence		
Référence de couleur RAL	RAL 7032	
Couleur	gris silex	
Constituant du produit		
• Cadre amovible	Non	
• Porte avec grille d'aération	Non	
• Plaque de montage	Non	
• Porte arrière	Non	
• Toit incliné	Non	
• Porte transparente	Non	
• Plaque de montage à profondeur réglable	Non	
Nombre de serrures	1	
Nombre de portes	1	
Conception mécanique		
Hauteur	1 800 mm	
Largeur	800 mm	
Profondeur	800 mm	
Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement	34	
Mode de fixation	à la verticale	
Mode de fixation / Montage 19"	Oui	
Poids net	120 kg	
Matériau	acier	
Certificats		
Désignation du matériel		
• selon EN 61346-2	U	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other
		Miscellaneous
	 EG-Konf.	
Autres informations		
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)		
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		
Industry Mall (système de commande en ligne)		
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF5888-4ES		
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr-ps/8MF5888-4ES		
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)		
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF5888-4ES		
CAx-Online-Generator		
http://www.siemens.com/cax		

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>