

SIMBOX XL, 2 rangées, Boîtier mural encastré 2 rangées 24 UM
VPE 12 pièces



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	ALPHA
Désignation du produit	SIMBOX XL
Version du produit	1 rangée, coffret mural, HW
Type de rail support	Rail DIN 35 mm x 7,5 mm selon EN 60715
Type du cache	fermé
Version du produit / version CEM	Non
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi / pour CA / Valeur assignée	400 V
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection du matériel	II
Électricité	
Courant / pour CA / Valeur assignée / max.	63 A
Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL9010

Couleur	blanc
---------	-------

Détails sur le produit

Constituant du produit	
• Rail de montage DIN	Non
• Plaque de montage	Non
• Couvercle transparent	Non
Extension produit / en option / Montage juxtaposé	Non

Nombre

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Conception mécanique

Hauteur	373,6 mm
Largeur	340,6 mm
Profondeur	90 mm
Profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	12
Mode de fixation	paroi creuse
Angle de pivotement de la porte	125°
Entraxe de barres	125 mm
Poids net	821 g
Matériau / du boîtier	matière plastique

Certificats

General Product Approval



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8GB5224-1KM01>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8GB5224-1KM01>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5224-1KM01

Cx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

