



Parafoudre, 12,5kA, L-(PE) N

Référence SPBT12-280/1
N° de catalogue 158306
Alternate Catalog No. SPBT12-280-1

Gamme de livraison

Produits		Parafoudres
Domaine d'utilisation		Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre combiné pour équipement électrotechnique (EC001457)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Combiné parafoudre parasurtenseur pour système d'alimentation (ecl@ss10.0.1-27-13-08-08 [ACN284011])			
forme de réseau CC			non
forme de réseau IT			non
forme de réseau TN			oui
forme de réseau TN-C			non
forme de réseau TN-C-S			non
forme de réseau TN-S			non
forme de réseau TT			non
autre forme de réseau			oui
nombre de pôles			1
courant de foudre (10/350)		kA	12.5
tension continue la plus élevée CA		V	280
tension continue la plus élevée CC		V	0
tension nominale CA		V	280
tension nominale CC		V	0
tension PV max.		V	0
niveau de protection		kV	1.5
niveau de protection L-N		kV	0
niveau de protection contre les surtensions L-PE		kV	1.5
niveau de protection N-PE		kV	0
niveau de protection (CC+ - CC-)		kV	0
niveau de protection (CC+/CC- - PE)		kV	0
capacité d'extinction du courant de suite		kA	0
énergie spécifique (W/R)		kJ/Ohm	39.1
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)		mm ²	25
section de conducteur flexible max. (fil fin)		mm ²	35
mode de pose			profilé chapeau 35 mm
taille			1 TE
signalisation à distance			non
signalisation au niveau de l'appareil			optique
classe d'essai			type 1 et 2
mode extraction			non
fusible auxiliaire intégré			non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal			non
indice de protection (IP)			IP20