



BOBINE RESEAU POUR FU; PHASES:3; UN1(V):500;
 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):35,5 /50; I LN (A):31,95;
 UK(%):2; LN(MH):0,518; TA/ISOKL:40 /B; IP00;
 CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; EN 61558-
 2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >BOBINE<

Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales:

Désignation du produit		Netzdrossel f. FU
Nombre de phases		3
Type de tension		AC
Tension d'emploi Valeur assignée	V	500
Fréquence de service Valeur assignée	Hz	50
Courant		
• pour CA		
— Valeur assignée	A	31,95
— max.	A	35,5
Inductance Valeur assignée	H	0,00052
Chute relatif de la tension inductive aux valeurs assignées courant, tension et fréquence	%	2
Puissance dissipée [W] de l'enroulement	W	49,6
Puissance dissipée [W] du noyau de fer	W	9,74

Caractéristiques mécaniques:

Type du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement à vis
Largeur	m	0,178
Hauteur	m	0,153
Profondeur	m	0,105

Conditions ambiantes:

Classe thermique selon CEI 60085		B
Température ambiante Valeur assignée	°C	40
Indice de protection IP		IP00

Certificats/ homologations:

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EP3700-1US00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/4EP3700-1US00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EP3700-1US00&lang=en

dernière modification :

13-09-2019