



INDUCTANCE DE COMMUTATION POUR  
 CONVERTISSEUR; PHASES:3; UN1(V):500; ITHMAX  
 1(A) / F1(HZ):355 /50; I LN (A):319,5; UK(%):4;  
 LN(MH):0,0778; TA/ISOKL:40 /H; IP00;  
 CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT; EN 61558-2-  
 20 >BOBINE<

Figure à titre d'exemple

### Caractéristiques techniques générales:

<b>Désignation du produit</b>		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
<b>Nombre de phases</b>		3
<b>Type de tension</b>		AC
<b>Tension d'emploi Valeur assignée</b>	V	500
<b>Fréquence de service Valeur assignée</b>	Hz	50
<b>Courant</b>		
• pour CA		
— Valeur assignée	A	319,5
— max.	A	355
• pour CC Valeur assignée	A	435
<b>Courant de crête</b>	A	444
<b>Inductance Valeur assignée</b>	H	0,000077
<b>Chute relatif de la tension inductive aux valeurs assignées courant, tension et fréquence</b>	%	4
<b>Puissance dissipée [W] de l'enroulement</b>	W	220
<b>Puissance dissipée [W] du noyau de fer</b>	W	117

### Caractéristiques mécaniques:

Type du raccordement électrique pour circuit principal		bornes à plage
Largeur	m	0,3
Hauteur	m	0,269
Profondeur	m	0,211

### Conditions ambiantes:

Classe thermique selon CEI 60085		H
Température ambiante Valeur assignée	°C	40
Indice de protection IP		IP00

### Certificats/ homologations:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3022-7BA00-0AA0>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/4EU3022-7BA00-0AA0>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU3022-7BA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3022-7BA00-0AA0&lang=en)

dernière modification :

13-09-2019