

Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 3P+N, Type A, sélectif, 1000mA, C Car, In : 125A, CA non : 400V



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Version du produit	Sélectif

Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	4
Nombre de pôles / Remarque	3P+N
Nombre de pôles / avec protection	3
Classe de caractéristique de déclenchement disjoncteur / Type de base	C 5SU1
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	10 000
Catégorie de surtension	III

Tension	
Tenue aux courants de choc / pour (8/20) µs	5 kA

Tension d'alimentation	
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	125 A
Tension d'alimentation	

• pour dispositif de contrôle / min.	100 V
Fréquence de la tension d'alimentation / Valeur assignée	50 Hz

Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, pour montage encastré en tableau, avec conducteurs raccordés

Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant de court-circuit (I _{cn}) / selon EN 61009-1 / Valeur assignée	10 kA
Pouvoir de coupure courant	
• selon EN 60898 / Valeur assignée	10 kA
• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	10 kA
Pouvoir assigné de coupure sur défaut (I _{Δm}) / selon CEI 61009-1	10 kA
Classe de limitation d'énergie	3

Électricité	
Courant de défaut de déclenchement / Valeur assignée	1 000 mA
• Courant assigné I _n / CEI, DIN/VDE / pour 30 Cel	125 A
• courant assigné I _n / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	115,62 A
• courant assigné I _n / CEI, DIN/VDE / à 45 Cel	111,25 A
• courant assigné I _n / CEI, DIN/VDE / à 50 Cel	106,25 A
• courant assigné I _n / CEI, DIN/VDE / à 55 Cel	101,25 A
• courant assigné I _n / CEI, DIN/VDE / à 60 Cel	96,25 A
Type de courant de défaut	A
Fréquence de service	50/60 Hz

Détails sur le produit	
Fonction produit / neutre commutant	Oui
Équipement du produit / Protection contre les contacts directs	Oui
Caractéristique produit	
• sans halogènes	Oui
• sans silicone	Oui

Liens	
• Section de câble raccordable	
— âme massive	6 ... 50 mm ²
— multibrin	6 ... 50 mm ²
• Section de câble raccordable / âme souple / avec embouts	6 ... 35 mm ²
Couple de serrage / pour bornes à vis	3 ... 3,5 N·m
Position / du câble de raccordement au réseau	Au choix en haut ou en bas

Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Largeur	198 mm
Profondeur	77 mm
Profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	11
Position de montage	au choix
Poids net	2 010 g

Conditions environnementales	
Influence de la température ambiante	max. 95 % d'humidité
Température ambiante	-25 ... +55 °C
• à l'entreposage	-40 ... +75 °C

Certificats	
Désignation du matériel	F
• selon EN 61346-2	Contrôleur
• selon CEI 81346-2:2009	

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SU1844-7WK82>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SU1844-7WK82>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1844-7WK82

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>