

Produkttyp-Bezeichnung

IWLAN Power Splitter N-Connect Female

N-Connect Female Power Splitter 2-fach; 2,4 und 5 GHz Y-Glied.



Elektrische Daten	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	N-Connect female
Übertragungsfrequenz	2,4 ... 6 GHz
Impedanz	50 Ω
Rückflussdämpfung / minimal	24 dB
Einfügungsdämpfung / maximal	3,05 dB
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +110 °C
• während Lagerung	-40 ... +110 °C
• während Transport	-40 ... +110 °C
Widerstandsfähigkeit gegen salzhaltige Atmosphäre / Konformität gemäß EN 60068-2-52	Ja; Schärfegrad 3
Schutzart IP	IP66/68; IP 68 bei 0,5 bar/ 1 h
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	71,4 mm
Länge	131,4 mm
Nettogewicht	937 g
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	https://sie.ag/2QdlxcP
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

20.05.2021