

Manipulateur, 22 mm, rond, métal brillant, noir, 2 positions de commutation, horizontal à rappel, avec verrouillage mécanique



Nom de marque produit	SIRIUS ACT
Désignation du produit	Manipulateur
Version du produit	Élément de commande/signalisation
Désignation type de produit	3SU1

Organe de commande

Exécution de l'organe de commande	avec verrouillage mécanique
Mode de fonctionnement de l'organe de commande	à rappel
Sens de l'actionnement	horizontal
Couleur	
<ul style="list-style-type: none"> de l'organe de commande 	noir
Matériau de l'organe de commande	matière plastique
Forme de l'organe de commande	organe de commande rallongé
Diamètre extérieur de l'organe de commande	30,5 mm
Type de déverrouillage	décrochage par pression
Nombre de positions	2
Angle de déviation max. [°]	30°

Collerette

Constituant du produit collerette	Oui
Type de la collerette	haut

Matériau de la collerette	Métal poli brillant
Couleur de la collerette	argenté
Caractéristiques techniques générales	
Indice de protection IP	IP65, IP67
Degré de protection NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Tenue aux chocs	Onde demi-sinus 50g / 11 ms
• selon CEI 60068-2-27	
Fréquence de manœuvres max.	3 600 1/h
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	500 000
• en tant que durée de service par sens d'actionnement typique	
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	S
Désignation du matériel selon EN 61346-2	S
Sécurité	
Valeur B10	250 000
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	
Part des défaillances dangereuses	20 %
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	20 %
Taux de défaillance [valeur FIT]	100 FIT
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	
Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508	20 y
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-25 ... +70 °C
• en service	
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
Catégorie d'environnement en service selon CEI 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %)
Montage/ fixation/ dimensions	
Hauteur	30,5 mm
Largeur	30,5 mm
Forme de la découpe	rond
Diamètre de montage	22,3 mm
Tolérance positive du diamètre de montage	0,4 mm
Hauteur de montage	75,6 mm
Largeur de montage	30,5 mm
Profondeur	25,5 mm
Certificats/homologations	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1050-7BC88-0AA0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-7BC88-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1050-7BC88-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-7BC88-0AA0&lang=en



dernière modification :

25-07-2019