



INDUCTANCE DE COMMUTATION POUR
 CONVERTISSEUR; PHASES:1; UN1(V):230; ITHMAX
 1(A) / F1(HZ):20 /50; I LN (A):18; UK(%):2;
 LN(MH):0,637; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE :
 CONNECTEUR PLAT / A VIS; EN 61558-2-20
 >BOBINE<

Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales:

Désignation du produit		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Nombre de phases		1
Type de tension		AC
Tension d'emploi Valeur assignée	V	230
Fréquence de service Valeur assignée	Hz	50
Courant		
• pour CA		
— Valeur assignée	A	18
— max.	A	20
• pour CC Valeur assignée	A	24,5
Inductance Valeur assignée	H	0,00064
Chute relatif de la tension inductive aux valeurs assignées courant, tension et fréquence	%	2
Puissance dissipée [W] de l'enroulement	W	8,62
Puissance dissipée [W] du noyau de fer	W	11

Caractéristiques mécaniques:

Type du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement par vis / borne à plat
Largeur	m	0,067
Hauteur	m	0,089
Profondeur	m	0,085

Conditions ambiantes:

Classe thermique selon CEI 60085		B
Température ambiante Valeur assignée	°C	40
Indice de protection IP		IP00

Certificats/ homologations:

other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EM4700-8CB00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/4EM4700-8CB00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EM4700-8CB00&lang=en

dernière modification :

13-09-2019