



INDUCTANCE DE COMMUTATION POUR  
 CONVERTISSEUR; PHASES:1; UN1(V):400; ITHMAX  
 1(A) / F1(HZ):35,5 /50; I LN (A):31,95; UK(%):4;  
 LN(MH):1,36; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE :  
 RACCORDEMENT A VIS; EN 61558-2-20 >BOBINE<

Figure à titre d'exemple

### Caractéristiques techniques générales:

<b>Désignation du produit</b>		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
<b>Nombre de phases</b>		1
<b>Type de tension</b>		AC
<b>Tension d'emploi Valeur assignée</b>	V	400
<b>Fréquence de service Valeur assignée</b>	Hz	50
<b>Courant</b>		
• pour CA		
— Valeur assignée	A	31,95
— max.	A	35,5
• pour CC Valeur assignée	A	43,5
<b>Inductance Valeur assignée</b>	H	0,0014
<b>Chute relatif de la tension inductive aux valeurs assignées courant, tension et fréquence</b>	%	4
<b>Puissance dissipée [W] de l'enroulement</b>	W	22
<b>Puissance dissipée [W] du noyau de fer</b>	W	36

### Caractéristiques mécaniques:

Type du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement à vis
Largeur	m	0,121
Hauteur	m	0,131
Profondeur	m	0,128

#### Conditions ambiantes:

Classe thermique selon CEI 60085		B
Température ambiante Valeur assignée	°C	40
Indice de protection IP		IP00

#### Certificats/ homologations:

other

[Confirmation](#)

#### Autres informations

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

##### Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM5212-8CB00>

##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/4EM5212-8CB00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EM5212-8CB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM5212-8CB00&lang=en)

dernière modification :

13-09-2019