

Contacteur, taille 00, 3 pôles 3 CA 4 kW/380 V interrupteur auxiliaire 11 (1 NO + 1 NF), Largeur 90 mm connecteur mâle, Raccordement par enfichage 6,3 mm Commande CC 24V CC !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT201 ou 3TG10



Figure à titre d'exemple

Désignation du produit	Mini-contacteur
Désignation type de produit	3TF2
Caractéristiques techniques générales	
Taille du contacteur	0
Indice de protection IP	IP20
• face avant	
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	Q
Circuit principal	
Nombre de pôles pour circuit principal	6
Nombre de contacts NO pour contacts principaux	6
Nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
Courant d'emploi	9 A 2,6 A
• pour AC-3 — pour 400 V Valeur assignée	
• pour AC-4 pour 400 V Valeur assignée	
Puissance d'emploi	
• pour AC-1	

- pour 400 V Valeur assignée 10 kW
- pour AC-3
 - pour 400 V Valeur assignée 4 kW
 - pour AC-4 pour 400 V Valeur assignée 1 150 W

Circuit de commande/ Commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
Tension d'alimentation de commande pour CC • Valeur assignée	24 V
Exécution de la commande du mécanisme de commande	conventionnel

Circuit auxiliaire

Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires • à commutation instantanée	1
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires • à commutation instantanée	1

Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation • Montage en série	fixation par vis Oui
Hauteur	48 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	68 mm

Raccordements/ Bornes

Type du raccordement électrique • pour circuit principal • pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement par picot à souder raccordement par picot à souder
---	--

Certificats/ homologations

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



CCC



CSA



[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Ship-ping	other
-------------------	--------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

Railway

[Special Test Certificate](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TF2184-8BB4>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF2184-8BB4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TF2184-8BB4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF2184-8BB4&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2184-8BB4/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF2184-8BB4&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

12-09-2019