

Cartouche fusible PV, avec contacts à couteau, NH1, In: 125 A, gPV,  
Un CC: 1000V, indicateur frontal



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible PV
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Fusible photovoltaïque, forme NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH1
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gPV
Facteur de charge variable (WL)	1
Tension d'alimentation	
Type de tension	DC
Courant / pour CA / Valeur assignée	125 A
Tension d'alimentation	1 000 V
• pour CC	
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant	

- pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 30 kA

## Dissipation

Puissance dissipée [W] 26 W

Puissance dissipée [W]

- pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle 26 W
- max. 26 W

## Détails sur le produit

Description du produit pas de détrompage de taille

## Conception mécanique

Position de montage indifférent, de préférence vertical

## Conditions environnementales

Température ambiante -20 ... +50 °C

Catégorie d'environnement -20 à +50 avec 95% d'humidité relative

## Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2 F
- selon CEI 81346-2:2009 Contrôleur

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE1222-4>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE1222-4>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1222-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1222-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

