



Disjoncteur 3VA1 CEI cadre 160 classe de coupure N Icu=25kA à 415V 3 pôles, protection des installations TM240, In=25A protection contre les surcharges Ir=18A...25A protection contre les courts-circuits Ii=6,4...12,8 x In plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension (UVR) 120-127V CA 50/60Hz 2 interrupteurs auxiliaires HQ 1 indicateur de déclenchement HQ

Version

Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Disjoncteurs boîtier moulé
Version du produit	Protection des installations
Type du déclencheur à maximum de courant	TM240
Fonction de protection du déclencheur à maximum de courant	LI
Nombre de pôles	3
Exécution du déclencheur auxiliaire	Déclencheur à minimum de tension (UVR)
Type du bloc de contacts auxiliaires	2 contacts auxiliaires + 1 bloc de signalisation Déclenché HQ

Caractéristiques techniques générales

Tension assignée d'isolement Ui	800 V
Tension d'emploi assignée max. Ue / AC	690 V
Tension d'emploi / pour CC / Valeur assignée	500 V
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	15 000
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / pour AC-1 / pour 380/415 V / pour 50/60 Hz	8 000

Caractéristique produit / pour neutre / Équipement ultérieur / Protection contre les courts-circuits et les surcharges	Non
Exécution de la surveillance de défauts à la terre	Sans
Fonction produit	
• Fonction de communication	Non
• Détection de perte de phase	Non
• fonction de mesure spéciale	Non
Poids net	1,08 kg

Électricité	
Courant permanent / Valeur assignée / max.	160 A
Courant permanent assigné lu	25 A
Courant d'emploi	
• pour 40 °C	25 A
• pour 45 °C	25 A
• pour 50 °C	25 A
• pour 55 °C	24 A
• pour 60 °C	23,5 A
• pour 65 °C	23 A
• pour 70 °C	22,5 A

Capacité de commutation IEC 60947	
Classe de pouvoir de coupure du disjoncteur	N
Pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
• pour 240 V	36 kA
• pour 415 V	25 kA
• pour 440 V	16 kA
• pour 690 V	7 kA
Pouvoir de coupure courant de court-circuit d'emploi (Ics)	
• pour 240 V	36 kA
• pour 415 V	25 kA
• pour 440 V	16 kA
• pour 690 V	5 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit (Icm)	
• pour 240 V	75,6 kA
• pour 415 V	52,5 kA
• pour 440 V	32 kA
• pour 690 V	10,5 kA

Paramètres réglables	
Valeur du courant d'appel réglable / du déclencheur de surcharge dépendant du courant / Valeur initiale	18 A

Valeur du courant d'appel réglable / du déclencheur de surcharge dépendant du courant / Valeur finale	25 A
Classe de déclenchement / du déclencheur L / pour caractéristique I _{2t} / Valeur initiale	1
Classe de déclenchement / du déclencheur L / pour caractéristique I _{2t} / Valeur finale	1
Plage de réglage / Fonction de surcharge L / Temporisation tR / Caractéristique I ^{**2t} / Mémoire connectable	Non
Valeur du courant d'appel réglable / du déclencheur instantané de court-circuit / Valeur initiale	160 A
Valeur du courant d'appel réglable / du déclencheur instantané de court-circuit / Valeur finale	320 A

Conception mécanique	
Hauteur	130 mm
Largeur	76,2 mm
Profondeur	70 mm

Liens	
Disposition du raccordement électrique / pour circuit principal	raccordement en face avant
Type du raccordement électrique / pour circuit principal	Raccordement plat à vis
Type de sections de câble raccordables / pour raccordement à barres plates / max.	17 x 6,5

Circuit auxiliaire	
Constituant du produit	
• Déclencheur à minimum de tension	Oui
• Déclencheur de tension	Non
• Déclencheur à minimum de courant avec contact à commutation anticipée	Non
• Indicateur de déclenchement	Oui
Nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	3

Accessoires	
Extension produit / en option / Commande motorisée	Oui
Numéro d'article du fabricant	
• du contact auxiliaire/du contact d'alarme	3VA9988-0AA12
• du contact auxiliaire/du contact d'alarme	3VA9988-0AB12
• du déclencheur auxiliaire intégré	3VA9608-0BB24

Conditions environnementales	
Indice de protection IP / face avant	IP40
Température ambiante	
• en service / min.	-25 °C

- en service / max.
- à l'entreposage / min.
- à l'entreposage / max.

70 °C
-40 °C
80 °C

Certificats

Désignation du matériel / selon CEI 81346-2:2009

Q

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity



CCC



VDE

Miscellaneous



EG-Konf.

Test Certificates

Shipping Approval

Type Test Certificates/Test Report

Miscellaneous

Special Test Certificate



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Shipping Approval

other



RMRS

CCS / China Classification Society

Manufacturer Declaration

Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA1125-3EF32-0CH0>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA1125-3EF32-0CH0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1125-3EF32-0CH0

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>





dernière modification :

14-09-2019