SIEMENS

Datenblatt 6GK1905-0FA00

Produkttyp-Bezeichnung	**7/8-Zoll Steckverbinder**
Produktbeschreibung	7/8-Zoll Anschlussstecker mit Sifteinsatz, Nennstrom 9A, 5-polig
	7/8" Anschluss-Stecker für ET 200, mit axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Stifteinsatz 1 Packung=5 Stück.



Eignung zur Verwendung	Zur Feldkonfektion für ET200
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
● für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
● für PROFIBUS-Leitungen	integrierte Schraubkontakte für 5-adrige Energieleitungen
● für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	7/8-Zoll-Stecker (Stifteinsatz)
Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect	Nein
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Metall
Ausführung der Verriegelung	Verschraubung
Anzugsdrehmoment / für M12-Rundsteckverbinder / maximal	1,5 N·m
Bauform, Maße und Gewichte	
Art des Kabelabgangs	180° Kabelabgang
Breite	27 mm
Höhe	27 mm
Tiefe	83 mm
Nettogewicht	50 g
anschließbarer Kabeldurchmesser	10 ... 12 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 mm²
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
● während Betrieb	-40 ... +70 °C
● während Lagerung	-40 ... +80 °C
● während Transport	-40 ... +80 °C
chemische Widerstandsfähigkeit	
● gegen Wasser	widerstandsfähig
Schutzart IP	IP65/67
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
● siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
● Zugentlastung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
● RoHS-Konformität	Ja

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● UL-Zulassung	Nein
● Bahnanwendung nach EN 50155	Nein
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
● zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
● zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	https://sie.ag/2QdlxcP
● zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
● zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
● zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 30.06.2021

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens