

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus 3 x NH3,  
In: 1700A, gR, Un CA: 690V, indicateur frontal



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
Version du produit	avec contacts à couteau fendus
Type de l'indicateur	indicateur frontal
Type du contact	avec languettes de vissage, argenté
Type de la cartouche-fusible	Fusible de protection de semi-conducteurs parallèle SITOR, taille NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	3 x NH3
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gR
Tension d'alimentation	
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	1 700 A
Tension d'alimentation	690 V
• pour CA / Valeur assignée	
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant	

- selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 100 kA

### Dissipation

Puissance dissipée [W] 179 W

Puissance dissipée [W]

- pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle 179 W
- max. 179 W

### Détails sur le produit

Description du produit pas de détrompage de taille

### Conception mécanique

Position de montage indifférent, de préférence vertical

### Conditions environnementales

Température ambiante -20 ... +50 °C

Catégorie d'environnement -20 à +50 avec 95% d'humidité relative

### Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2 F
- selon CEI 81346-2:2009 Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NB3358-1KK27>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NB3358-1KK27>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NB3358-1KK27](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB3358-1KK27)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



