

Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 1P+N, Type A, à retard de courte durée K, 30 mA, Diagramme C, In : 16A, CA non : 230V



Version

Nom de marque produit	SENTRON
-----------------------	---------

Caractéristiques techniques générales

Nombre de pôles	2
Nombre de pôles / Remarque	1P+N
Nombre de pôles / avec protection	1
Classe de caractéristique de déclenchement	C
disjoncteur / Type de base	5SU1
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	10 000
Catégorie de surtension	III

Tension

Tenue aux courants de choc / pour (8/20) μ s	3 kA
--	------

Tension d'alimentation

Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	16 A
Tension d'alimentation	
• pour dispositif de contrôle / min.	195 V

Fréquence de la tension d'alimentation / Valeur assignée	50 Hz
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, pour montage encastré en tableau, avec conducteurs raccordés
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant de court-circuit (Icn) / selon EN 61009-1 / Valeur assignée	10 kA
Pouvoir de coupure courant	
• selon EN 60898 / Valeur assignée	10 kA
• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	20 kA
Pouvoir assigné de coupure sur défaut ($I\Delta m$) / selon CEI 61009-1	10 kA
Classe de limitation d'énergie	3
Dissipation	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	2,8 W
Électricité	
Courant de défaut de déclenchement / Valeur assignée	30 mA
• Courant assigné In / CEI, DIN/VDE / pour 30 Cel	16 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	15,2 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 45 Cel	14,88 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 50 Cel	14,4 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 55 Cel	13,92 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 60 Cel	13,6 A
• Courant assigné In / CEI, DIN/VDE / pour 65 Cel	12,96 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 70 Cel	12,32 A
Type de courant de défaut	A
Fréquence de service	50/60 Hz
Détails sur le produit	
Fonction produit / neutre commutant	Oui
Équipement du produit / Protection contre les contacts directs	Oui
Caractéristique produit	
• sans halogènes	Oui
• sans silicium	Oui
Liens	
• Section de câble raccordable	

— âme massive	0,75 ... 35 mm ²
— multibrin	0,75 ... 35 mm ²
• Section de câble raccordable / âme souple / avec embouts	0,75 ... 25 mm ²
Couple de serrage / pour bornes à vis	2,5 ... 3 N·m
Position / du câble de raccordement au réseau	Au choix en haut ou en bas

Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	77 mm
Profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	2
Position de montage	au choix
Poids net	286 g

Conditions environnementales	
Influence de la température ambiante	max. 95 % d'humidité
Température ambiante • à l'entreposage	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

Certificats			
Désignation du matériel			
• selon EN 61346-2	F		
• selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	



Miscellaneous



Special Test Certificate

other	Railway
Miscellaneous	Vibration and Shock
	Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SU1354-7VK16>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SU1354-7VK16>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1354-7VK16

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



