

**HS 1.6-4.8/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Avec MultiMark, vous avez à disposition un système de marquage rapide et fiable, permettant de réaliser facilement pratiquement tous les types de repérages. Connecteurs, conducteurs, câbles ou appareils – la famille de produits MultiMark offre une gamme de repérages pratique et bien organisée, compatible avec notre logiciel de configuration avancé M-Print® PRO, pour tous les domaines d'utilisation.

**Vos avantages avec MultiMark**

- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | HS 1.6-4.8/50 MM Y                                                               |
| Référence             | <a href="#">2437580000</a>                                                       |
| Version               | Repères de fils et de câbles, 1.6 - 4.8 mm, 50.8 x 7.6 mm, jaune                 |
| GTIN (EAN)            | 4050118461084                                                                    |
| Cdt.                  | 1 000 pièce(s)                                                                   |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS 1.6-4.8/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 7,6 mm  | Largeur (pouces)    | 0,299 inch |
| Hauteur    | 50,8 mm | Hauteur (pouces)    | 2 inch     |
| Profondeur | 0,77 mm | Profondeur (pouces) | 0,03 inch  |
| Poids net  | 0,6 g   |                     |            |

### Caractéristiques générales

|                                    |                                                                  |                    |        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Couleur                            | jaune                                                            | Halogène           | Oui    |
| Industries recommandées            | Construction<br>d'installations, Énergie,<br>Fabricant, Machines | Largeur            | 7,6 mm |
| Matériau                           | Polyoléfine                                                      | Nombre par rouleau | 1 000  |
| plage de température d'utilisation | -55...135 °C                                                     |                    |        |

### Repères de fils et de câbles

|                                             |                   |                                             |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1.6 - 4.8 mm      | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 4,8 mm               |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1,6 mm            | Halogène                                    | Oui                  |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Taux de rétractabilité                      | 3:1               | Température recommandée de retrait          | 90 °C                |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

### HS 1.6-4.8/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

