

Interrupteur différentiel, 4 pôles, type CA, In: 40A, 100mA, Un CA: 400V



Version

Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Interrupteurs différentiels
Version du produit	non retardé

Caractéristiques techniques générales

Nombre de pôles	4
Dimensions pour matériel d'installation encastrable / selon DIN 43880	1
Protection de contact contre les décharges électriques	Sécurité pour les doigts et le dessus de la main
Tenue au courant de court-circuit disjoncteur / Type de base	10 kA
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	5SV4
Fonction de commutation / retard de courte durée	10 000
Catégorie de surtension	Non
	III

Tension d'alimentation

Courant / pour CA / Valeur assignée	40 A
-------------------------------------	------

• Tension d'alimentation / pour CA / Valeur assignée	230/400 V
• Tension d'alimentation / pour dispositif de contrôle / min.	100 V
• Valeur assignée	50 Hz
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant / selon CEI 61008-1 / Valeur assignée	0,8 kA
Dissipation	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	2 W
Électricité	
Courant de défaut de déclenchement / Valeur assignée	100 mA
• courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	40 A
• courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / à 45 Cel	38,1 A
• courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / à 50 Cel	35,59 A
• courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / à 55 Cel	32,29 A
• courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / à 60 Cel	28,19 A
• Courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / pour 65 Cel	23,3 A
• courant assigné I_n / CEI, DIN/VDE / à 70 Cel	17,62 A
Type de courant de défaut	AC
Valeur I_{2t} / admissible	58 000 A \cdot s
Fréquence de service	50 Hz
Détails sur le produit	
Caractéristique produit / sans silicone	Oui
Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires	Oui
Liens	
Section de câble raccordable	
• âme massive	0,75 ... 35 mm 2
• multibrin	0,75 ... 35 mm 2
Couple de serrage / pour bornes à vis	2,5 ... 3 N \cdot m
Position / du câble de raccordement au réseau	en haut ou en bas
Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm

Profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	4
Mode de fixation	rail DIN (appareillage modulaire)
Position de montage	au choix
Poids net	350 g

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... +45 °C
• à l'entreposage	-40 ... +75 °C

Certificats

Désignation du matériel	F
• selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------	---------



CCC



IMQ

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Railway

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>



Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SV4444-0>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SV4444-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV4444-0

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>





-CB

