

Bloc FI 3 pôles, Type A, In : 40 A, 30 mA, non CA: 400 V, pour 5SL4



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Bloc FI
Version du produit	non retardé
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	3
Dimensions pour matériel d'installation encastrable / selon DIN 43880	1
Protection de contact contre les décharges électriques	Sécurité pour les doigts et le dessus de la main
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) / typique	10 000
Fonction de commutation / retard de courte durée	Non
Catégorie de surtension	III
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	40 A
<ul style="list-style-type: none"> Tension d'alimentation / pour CA / Valeur assignée 	400 V

• Tension d'alimentation / pour dispositif de contrôle / min.	195 V
• Valeur assignée	50 Hz

Classe de protection

Indice de protection IP	IP20, avec conducteurs raccordés
-------------------------	----------------------------------

Dissipation

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	3,6 W
--	-------

Électricité

Courant de défaut de déclenchement / Valeur assignée	30 mA
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	37,2 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 45 Cel	37,2 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 50 Cel	36 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 55 Cel	34,8 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 60 Cel	34 A
• Courant assigné In / CEI, DIN/VDE / pour 65 Cel	33,2 A
• courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 70 Cel	32 A
Type de courant de défaut	A
Tenue aux courants de choc / Valeur assignée	1 kA
Fréquence de service	50Hz

Détails sur le produit

Caractéristique produit / sans silicone	Oui
Extension produit / noyable / Équipements supplémentaires	Oui

Liens

Section de câble raccordable	
• âme massive	1,5 ... 25 mm ²
• multibrin	1,5 ... 25 mm ²
Couple de serrage / pour bornes a vis	2,5 ... 3 N·m
Position / du câble de raccordement au réseau	en haut ou en bas




Conception mécanique

Hauteur	90 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	3
Mode de fixation	rail DIN (appareillage modulaire)
Position de montage	au choix
Poids net	320 g

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... +45 °C
• à l'entreposage	-40 ... +75 °C

Certificats

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 CCC	 EG-Konf.	
 VDE	Miscellaneous	Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SM2333-6>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SM2333-6>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2333-6

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

