

**Systèmes de marquage
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'imprimante THM TwinMark est basée sur la technologie de transfert thermique et dispose de deux têtes d'impression séparées. Les deux têtes d'impression qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre permettent l'impression de gaines thermorétractables sur les deux côtés. L'imprimante offre une qualité d'impression remarquable et convient pour les gaines thermorétractables TwinMark en rouleaux. Le système est géré de manière ergonomique par le logiciel M-Print® PRO.

- Un affichage graphique LCD informe de toutes les données d'état importantes
- Positionnement automatique avec margeurs
- Les données imprimées sur chacune des faces peuvent être identiques ou différentes.
- Utilisation grâce au logiciel M-Print® PRO de Weidmüller

Informations générales de commande

Type	THM-TWINMARK
Référence	1140490000
Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfer thermique, 300 dpi, Gainex thermorétractables
GTIN (EAN)	4032248922413
Cdt.	1 pièce(s)

Systèmes de marquage THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	248 mm	Largeur (pouces)	9,764 inch
Hauteur	554 mm	Hauteur (pouces)	21,811 inch
Profondeur	395 mm	Profondeur (pouces)	15,551 inch
Poids	21 Kg	Poids net	21 000 g

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie	Inclus dans la livraison	THM TwinMark, Pilote d'imprimante, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise UK, Prise US, câble USB, Software M-Print® PRO, Manuels (CD), RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur
Interface	Non USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN	Logiciel M-Print® PRO
Pilote d'imprimante	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Procédé d'impression Transfer thermique
Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Qualité d'impression 300 dpi
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Tension d'alimentation 100...240 V AC
Type	Imprimante THM TwinMark	Type de repère Gaines thermorétractables
Vitesse d'impression	125 mm/s	

Classifications

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Konformitätserklärung 1140490000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
--	--