

Ethernet industriel IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Type	IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M
Référence	1103660015
Version	
GTIN (EAN)	4032248922512
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 293,6 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-3-119 CDV, CEI 61076-3-117 Var. 14

Propriétés électriques

Tension de fonctionnement 30 V

Constitution du câble

Diamètre de la gaine, max. 9,5 mm Couleur de la gaine noir (similaire à RAL 9005)

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Rayon de courbure, min., unique 5 x diamètre du câble Rayon de courbure min, multiple 10 x diamètre du câble

Propriétés électriques du câble

Tension de fonctionnement 30 V

Classifications

ETIM 4.0	EC000385	ETIM 5.0	EC000385
ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-90-90

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Fiche de données

Ethernet industriel IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

