

SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. En position enfichée on atteint l'indice de protection IP67. L'orientation de sortie est également très importante. Chez Weidmüller ce sont les versions 0 degré qui sont livrées ce qui signifie que la direction de la sortie de câble correspond au contact PE.

Informations générales de commande

Type	SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U
Référence	1316550150
Version	, Connecteur droit - Connecteur EV
GTIN (EAN)	4050118131314
Cdt.	1 pièce(s)

SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 90 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques câble

Nombre de pôles	4 (3 + PE)	Section du conducteur	0,34 mm ²
Longueur du câble	1,5 m	Blindé	Non
Codage couleur	bleu, brun, Vert/jaune, noir, blanc	Matériau de la gaine	PUR
Halogène	Non	Plage de température, en mouvement	-30...90 °C
Plage de température, fixe	-40...90 °C	Résistance à la torsion	360 °/m
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble	Accélération	5 m/s ²
Vitesse	200 m/min	Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non

Caractéristiques techniques générales

Version	Connecteur droit - Connecteur EV	Matériau de base du boîtier	TPU
Codage	Forme boîtier A (18 mm), M12 = A	Degré de protection	IP67, Vissé
LED	Oui	Tension nominale	24 V
Courant nominal	4 A	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3

Classifications

ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme


TéléchargementsBrochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté




Schéma des pôles





Schéma des pôles



Circuit

