

SAI-M23-KSC-0.08/0.56**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessin

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
Référence	1170140000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962235
Cdt.	50 pièce(s)

SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,26 g
-----------	--------

Températures

Température de fonctionnement , max. 125 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normes

Certificat N° (UR)	E344862
--------------------	---------

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	> 1000	Diamètre extérieur du conducteur	-
Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc	Section de raccordement du conducteur, max.	0,08 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,56 mm ²	Surface du contact	doré
Tenue d'isolation	> 10 ¹⁰ Ω	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.
-----------------------------	--

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---