SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessin



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0
Référence	1170420000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Contact à sertir
GTIN (EAN)	4032248962334
Cdt.	50 pièce(s)

SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,92 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	125 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normes

Certificat Nº (UR)	E344862

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	> 1000	Diamètre extérieur du conducteur	-
Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm²	Surface du contact	doré
Tenue d'isolation	> 10^{10} Ω	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000796
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-90		

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN