

**Ethernet industriel  
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Prise de raccordement / prolongateur, version FreeCon  
pour connecteurs débrochables PushPull Var.14 selon CEI  
61076-3-117

**Informations générales de commande**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Type       | IE-CD-V14MRJ-C-MA                                   |
| Référence  | <a href="#">1068870000</a>                          |
| Version    | Prise de raccordement, FreeCon, RJ45,<br>Connecteur |
| GTIN (EAN) | 4032248823895                                       |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                          |

**Ethernet industriel**  
**IE-CD-V14MRJ-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 286,47 g

**Températures**

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement, max. | 70 °C          | Température de fonctionnement, min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement       | -40 °C...70 °C | Température de stockage             |        |
| Température de pose                 |                |                                     |        |

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Caractéristiques générales**

|                                     |                                                             |                     |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                                                         | Degré de protection | IP65 |
| Matériau de base du boîtier         | Profil en aluminium,<br>Couvercle, moulage zinc,<br>nickelé |                     |      |

**Caractéristiques techniques prolongateur RJ45**

|                                                                    |                                                    |                                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Catégorie (prolongateur RJ45)                                      | Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) | Charge de courant (prolongateur RJ45)                               | 1 A           |
| Matériau de base du boîtier (prolongateur RJ45)                    | Zinc injecté sous pression, PA 66                  | Rigidité diélectrique, contact – blindage, max. (prolongateur RJ45) | ≥ 1500 V DC   |
| Rigidité diélectrique, contact - contact, min. (prolongateur RJ45) | ≥ 1000 V DC                                        | Résistance d'isolation (prolongateur RJ45)                          | > 500 MΩ      |
| Résistance de contact (prolongateur RJ45)                          | ≤ 20 mΩ                                            | Surface du contact (Prolongateur RJ 45)                             | Or sur nickel |

**Normes**

|                     |                                           |                          |         |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | CEI 61076-3-117 Var. 14,<br>CEI 60603-7-5 | N° de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001262    | ETIM 5.0   | EC001262    |
| ETIM 6.0   | EC000437    | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-03-92 |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

### Ethernet industriel IE-CD-V14MRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de  
conformité

[DUXR.E316369](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentation utilisateur


[MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

## Ethernet industriel IE-CD-V14MRJ-C-MA


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins


### Dessin coté



### Dessin coté



### Dessin coté



### Dessin coté

