



Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K & VGA, actif

N° Art.: 41070

Description

L'adaptateur Mini-DP/Thunderbolt convertit les signaux Mac, MacBook, Surface Pro, d'ordinateurs portables ou de PC possédant une carte graphique avec sortie Mini-DP/Thunderbolt en un signal HDMI ou VGA, de façon à pouvoir connecter un moniteur ou un écran plat possédant la connectique adéquate.

- Convertit le signal de sortie Mini-DP/Thunderbolt en HDMI ou VGA analogique
- Un seul des deux ports de sortie ne peut être utilisé à la fois, un seul moniteur/écran peut être connecté
- L'adaptateur est compatible AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et INTEL Collage
- Résolutions maximales 3840x2160@ 30Hz en HDMI ou 1920 x 1200@60Hz
- Compatible avec les spécifications DisplayPort 1.2
- Compatible avec les spécifications HDMI 1.4 et HDCP 1.4
- Prend en charge les profondeurs de couleurs jusqu'à 12 bit par canal en HDMI
- Prend en charge les systèmes audio 5.1 pour l'HDMI (l'interface graphique Mini-DP doit prendre en charge l'audio)
- Mini-DP mâle vers 2 connecteurs femelle: HDMI et VGA
- Pour la connexion à des cartes graphiques avec sortie DisplayPort, veuillez utiliser notre adaptateur court (N° Art. 41060) ou cet adaptateur (N° Art. 41089)
- Boîtier de couleur argent avec câble blanc, longueur: 10cm
- Prise en charge des ports Thunderbolt Mac / iMac / MacBook

En cas de problème avec les affichages 4K, merci de consulter les informations via ce lien <https://support.apple.com/en-us/HT202856>

Détails techniques

- Entrée Mini-DisplayPort 1.2/Thunderbolt
- Une sortie HDMI et une sortie VGA (un seul de ces ports peut être utilisé à la fois)
- Résolutions HDMI : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p30, 2160p60 (4:2:0 @ 8bpp) - 4K UHD - prise en charge HDCP 1.4
- Résolutions DisplayPort/Thunderbolt : 1280x1024, 1360x768, 1680x1050, 1920x1080,

3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz (4:2:0 @ 8bpp) - compatible DP 1.2

- Résolutions VGA jusqu'à 1920x1080 - uniquement pour les signaux DP sans protection HDCP/DPCP Content Protection
- Chipsets: VGA ANX9833, HDMI PS8339B
- Boîtier: ABS blanc
- Consommation 700mW, alimenté par le port DisplayPort
- Compatible avec les spécifications VESA Interop
- Prise en charge hibernation et veille, TMDS
- Température de fonctionnement : 0 à 70 °c
- Humidité relative : 10 à 85% RH, sans condensation - à utiliser en intérieur
- Garantie 2 ans

Contenu de la livraison:

- Adaptateur Mini-DP 1.2 / HDMI 4K & VGA (actif)

© LINDY 2019