



Convertisseur Mini-DP vers HDMI 2.0, DVI-D & VGA

N° Art.: 38297

Description

- Relie un affichage HDMI, DVI-D ou VGA avec une source Mini-DP ou Thunderbolt 1&2
- Adaptateur multifonction pour un usage mobile et "BYOD"
- Prend en charge les signaux HDMI 2.0 Ultra HD 4K & HDCP2.2
- Utilisation Plug & Play, pas d'alimentation nécessaire
- Garantie 2 ans

Cet adaptateur Mini DisplayPort/Thunderbolt vous fournit une solution dotée d'un excellent rapport qualité/prix pour utiliser un écran ou vidéoprojecteur HDMI 2.0, DVI-D ou VGA avec un ordinateur portable, Ultrabook, Surface Book ou Surface Pro doté d'une sortie Mini DisplayPort.

Sa faible épaisseur et son faible encombrement permet de le ranger facilement pour une utilisation mobile et de d'avoir la possibilité de relier votre ordinateur à la plupart des affichages numériques ou analogiques. L'adaptateur prend en charge les résolutions allant jusqu'à 4K60Hz Ultra HD (en HDMI uniquement).

Important: une seule des sorties est active et peut être utilisée à la fois (pas de fonction splitter)

Cet adaptateur prend en charge les raccordements Thunderbolt iMac, Mac, MacBook. En cas de problèmes avec des affichages 4K, merci de consulter le lien suivant: <https://support.apple.com/en-us/HT202856>

Contenu de l'emballage:

- Convertisseur Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 2.0, DVI-D & VGA

Détails techniques

- Entrée: Mini DisplayPort 1.2 mâle
- Sorties: HDMI 2.0 femelle, VGA femelle & DVI-D femelle
- Compatible DisplayPort 1.2
- Prend en charge les résolutions jusqu'à:
 - VGA: 1920x1200p60
 - HDMI: 3840x2160p60 4:4:4 8bit
 - DVI: 1920x1200p60
- Prend en charge les profondeurs de couleurs jusqu'à 8/10/12bit
- Prise en charge HDCP 1.4/2.2 et DPCP
- Alimentation via Mini DisplayPort, pas d'alimentation externe requise
- Chipsets:HDMI & DVI : PS176 / VGA: ANX9833 / Mini DP Switch: NX3DV642
- Plug & Play - pas de configuration nécessaire
- Longueur: 15cm(câble compris)
- Puissance: 700mW
- Température de fonctionnement: 0°C à +70°C
- Humidité relative (fonctionnement): 10 à 85% RH
- Température de stockage: -20° à 50°
- Humidité relative (stockage): 0 à 90% RH
- Dimensions: (L x l x H) 60 x 60 x 16,5mm (sans le câble)