

**Klippon BDX (éléments de compensation)
KLIPPON BDX M20 B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les éléments d'équilibrage de pression assurent une bonne ventilation du coffret, évitent la formation de condensation et préservent l'indice de protection IP..

Informations générales de commande

Type	KLIPPON BDX M20 B
Référence	2519520000
Version	Klippon BDX (éléments de compensation), Élément de compensation, M 20, 10 mm, IP66, Laiton
GTIN (EAN)	4050118532029
Cdt.	1 pièce(s)

Klippon BDX (éléments de compensation) KLIPPON BDX M20 B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	22 mm	Longueur (pouces)	0,866 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Poids net	62 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Couple contre-écrou, max.	10 Nm	Couple contre-écrou, min.	10 Nm
Couple raccord, max.	10 Nm	Couple raccord, min.	10 Nm
Degré de protection	IP66	Degré de protection avec GWDR	IP66
Filetage (extérieur)	M 20	Filtre	Insert en bronze (90% cuivre, 10% étain)
Joint	Silicone	Joint torique	Silicone
Longueur du filetage	10 mm	Matériau	Laiton
Normes	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	200 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-60 °C
Remarque : degré de protection	- L'élément de ventilation doit être placé sur l'embase du boîtier, aligné verticalement avec le filetage vers le haut et au plus bas niveau pour permettre un drainage correct. - Avant l'installation les instructions de montage doivent être lues et doivent être strictement respectées. - Le débit d'eau est testé avec un boîtier vide rempli d'eau (en absence de pression et de chaleur dues à des éléments placés à l'intérieur). Le débit d'eau peut varier selon les paramètres optionnels et les conditions ambiantes.		
Tenue aux chocs	Version ATEX 7 J	Taille de clé	27 mm
		Type de protection contre l'ignition	Sécurité Ex e accrue

Numéros de certificat du presse-étoupe

Número de certificat du presse-étoupe (ATEX)	SIRA 09ATEX3321X	Número de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX SIR 09.0132X
Número de certificat du presse-étoupe (EAC)	RU C-GB.ГБ06.B.00098	Número de certificat du presse-étoupe (LOYDREG)	10/00056
Número de certificat du presse-étoupe (MARITREG)	09.00783.011	Número de certificat du presse-étoupe (CSA)	2310046

Classifications

ETIM 6.0	EC000814	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Fiche de données**Klippon BDX (éléments de compensation)
KLIPPON BDX M20 B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP