Fiche de données

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Plus de performance Simplifié.
u-remote.

Weidmüller u-remote – notre concept innovant de marche/arrêt à distance sous IP 67 est axé sur les avantages de l'utilisateur : planification sur mesure, installation plus rapide, démarrage plus sécurisé, plus de temps d'arrêt. Pour une performance considérablement améliorée et une plus grande productivité

u-remote : pour de meilleures performances. Simplifié

Informations générales de commande

Type	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
Référence	2426260000
Version	Automation Products - u-remote IP67, Répartiteur capteurs/actionneurs actifs, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434293

Date de création 28 mai 2019 19:34:36 CEST

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	200 mm	Longueur (pouces)	7,874 inch
Largeur	59,6 mm	Largeur (pouces)	2,346 inch
Hauteur	17,6 mm	Hauteur (pouces)	0,693 inch
Poids net	500 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Données système

Isolation galvanique	2000 V DC	Lien ES standard	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	UL 94	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression		

Entrées numériques

Courant d'entrée High	Type 1 selon CEI 61131-2	Courant d'entrée Low	Type 1 selon CEI 61131-2
Protection contre les courts-circuits	Oui	Protection de surcharge	Oui

Raccordements

Bus de terrain (BUS-IN)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D	Bus de terrain (BUS-OUT)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D
Raccordements E/S	8 x femelle M12 5 pôles, Codage A	Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x M12 mâle 5 pôles, codage L
Tension d'alimentation (AUX-OUT)	1 x M12 femelle 5 pôles, codage L		

Sorties numériques

Courant max. par signal de sortie	0,5 A, 2 A	Courant total max. des sorties	9 A
Protection contre les courts-circuits	Oui	Protection de surcharge	Oui
Tension de sortie High	max. 2 V	Tension de sortie Low	- 1 V

Tension d'alimentation

Consommation de puissance des modules électroniques	160 mA typique	Courant total max. module	16 A
Protection contre inversions de polarité	Oui	Seuils	18 V DC ... 30 V DC
Tension de fonctionnement	24 V		

Classifications

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Documentation utilisateur	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP