

Ethernet industriel IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



- À utiliser avec le Point d'accès WLAN Weidmüller
- Antennes omnidirectionnelles et directives
- Pour une utilisation sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
- Utilisation à l'extérieur possible grâce à sa conception robuste (jusqu'à IP68)
- Câble pour connexion des antennes externes au point d'accès WLAN Weidmüller en versions 2 mètres et 4 mètres

Informations générales de commande

Type	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Référence	1367140000
Version	Antenne directionnelle, Bande double (2,4 GHz/5 GHz), Gain de 6 dBi, Vertical, 1 x femelle type N, inférieur, IP67, Impédance: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186338
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Hauteur	101 mm	Hauteur (pouces)	3,976 inch
Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1,378 inch
Poids	110 g	Poids net	120 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Gain de l'antenne	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi	Impédance	50 Ω
Inclinaison électrique verticale	Bande 1 : 0°, Bande 2 : 0°	Ouverture du faisceau à -3dB (horizontal)	Bande 1 : 55°, Bande 2 : 55°
Ouverture du faisceau à -3dB (horizontal)	Bande 1 : 75°, Bande 2 : 55°	Plage de fréquence	Bande 1 : 2400 - 2500 (MHz), Bande 2 : 5150 - 5875 (MHz)
Polarisation	Vertical	Puissance composite max.	10 W
Ratio avant-arrière	Bande 1 : 15 dB, Bande 2 : 15 dB	Rayonnement	Directionnel
Taux d'ondulation	< 2	Type de raccordement	1 x femelle type N, inférieur

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison 1x antenne, 1 x montage sur paroi

Matériau du boîtier

Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	PC
---------	------	-----------------------------	----

Conditions ambiantes

Charge de vent	Frontal, Latéral, 7 N, À 160 Km/h	Domaine d'application	pour utilisation en intérieur et en extérieur
Température de fonctionnement, max.	80 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	80 °C	Température de stockage, min.	-40 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)