

**Ethernet industriel
IE-ANT-O-AH-360-5-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

- À utiliser avec le Point d'accès WLAN Weidmüller
- Antennes omnidirectionnelles et directives
- Pour une utilisation sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
- Utilisation à l'extérieur possible grâce à sa conception robuste (jusqu'à IP68)
- Câble pour connexion des antennes externes au point d'accès WLAN Weidmüller en versions 2 mètres et 4 mètres

Informations générales de commande

Type	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
Référence	1367120000
Version	Antenne omindirectionnelle, bande 5 GHz, Gain de 5 dBi, Vertical, 1 x femelle type N, inférieur, IP64, Impédance: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186345
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6,299 inch
Poids	300 g	Poids net	210 g
Diamètre	16 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Gain de l'antenne	5 dBi	Impédance	50 Ω
Inclinaison électrique verticale	0°	Ouverture du faisceau à -3dB (horizontal)	25°
Ouverture du faisceau à -3dB (horizontal)	360°	Plage de fréquence	5150 - 5875 (Mhz)
Polarisation	Vertical	Puissance composite max.	6 W
Rayonnement	Omnidirectionnel	Taux d'ondulation	< 1,7
Type de raccordement	1 x femelle type N, inférieur		

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison 1x antenne, 1 x équerre de montage, 2 x pinces pour assemblage du mât

Matériau du boîtier

Matériau de base du boîtier PP

Conditions ambiantes

Charge de vent	Frontal, Latéral, 7 N, À 160 Km/h	Domaine d'application	pour utilisation en intérieur et en extérieur
Température de fonctionnement , max.	75 °C	Température de fonctionnement , min.	-45 °C
Température de stockage, max.	75 °C	Température de stockage, min.	-45 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)