

Notice d'utilisation

FR | G 1501

Instrument de mesure pH / Redox avec mesure de la température

Members of GHM GROUP:

GREISINGER
HONSBERG
Martens
IMTRON
/Belta@EMI
VAL.CO



Sommaire

1	A propos de la documentation	
1.1	Avant-propos	
1.2	Objectif du document	4
1.3	Mentions légales	4
1.4	Exactitude et précision du contenu	
1.5	Composition de la documentation	5
1.6	Informations supplémentaires	5
2	Sécurité	6
2.1	Explication des symboles de sécurité	
2.2	Mauvaises applications prévisibles	6
2.3	Consignes de sécurité	
2.4	Utilisation conforme à la destination	
2.5	Personnel qualifié	8
3	Description	a
3 .1	Contenu de la livraison	
3.2	Description du fonctionnement	
J.Z	·	
4	L'appareil en un clin d'œil	
4.1	Le G 1501	_
4.2	Éléments d'affichage	
4.3	Éléments de commande	
4.4	Raccords	11
5	Principes de base pour mesurer	12
5.1	Mesure du pH	12
5.1.1	Explication	12
5.1.2	Électrode pH	12
5.1.3	Constitution	12
5.1.4	Informations supplémentaires	13
5.1.5	Choix des électrodes pH	13
5.1.6	Durée de vie	14
5.1.7	Entretien	14
5.2	Mesure Redox	14
5.2.1	Explication	14
6	Maintenance	16
6.1	Consignes d'utilisation et de maintenance	
6.2	Piles	
6.2.1	Affichage des piles	
6.2.2	Changement de piles	
6.3	Calibrage et ajustage	
6.3.1	Etalonnage pH	
6.4	Service de calibrage et d'ajustage	
6.4.1	Certificats	
7	Utilisation	
<i>r</i> 7.1	Mise en service	
7.1 7.1.1	Explication	
	LAPHOGEO!	20

7.2	Configuration	. 23
7.2.1	Explication	. 23
7.2.2	Accès au menu de configuration	. 23
7.2.3	Configurer les paramètres du menu de configuration	
7.2.4	Ajustage de l'entrée de mesure	26
7.2.5	Configurer les paramètres du menu Ajustage	
8	Messages d'erreur et messages système	. 29
9	Élimination	. 31
10	Caractéristiques techniques	. 32
11	Pièces de rechange et accessoires	. 33
12	Service	. 35
12.1	Fabricant	
12.2	Réparation	. 35
12.3		. 36
12.4	Filiales	36



1 A propos de la documentation

1.1 Avant-propos

Lisez ce document attentivement et familiarisez-vous avec le fonctionnement du produit avant de l'utiliser. Conservez ce document à portée de main ou prêt à être consulté et au mieux à proximité directe de l'appareil pour que vous, ou le personnel ou les utilisateurs, puissiez le consulter à tout moment en cas de doute.

L'appareil a été développé selon les règles de l'art et répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Tous les documents correspondants sont conservés par le fabricant.

La mise en service, le fonctionnement, l'entretien et l'arrêt ne doivent être effectués que par du personnel qualifié spécifique. Le personnel technique doit avoir lu attentivement et compris intégralement la notice d'utilisation avant de commencer tout travail

1.2 Objectif du document

- Ce document décrit l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Donne des instructions importantes pour permettre une manipulation sécurisée et efficace du produit.
- Outre les brèves instructions avec toutes les informations juridiques et relatives à la technique de sécurité sous forme imprimée, ce document donne des indications détaillées sur l'appareil qui peuvent être consultées ultérieurement.

1.3 Mentions légales

La responsabilité et la garantie du fabricant pour dommages directs et indirects s'annulent en cas de mauvaise utilisation, de non respect de ce document, de non respect des consignes de sécurité, de l'emploi de personnel technique insuffisamment qualifié et en cas de modification arbitraire du produit.

Veillez à n'effectuer que des opérations d'entretien et de maintenance sur cet appareil qui sont expliquées dans cette documentation. Respectez les étapes indiquées. Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine. Nous ne pourrons nullement être tenus responsables des dommages pouvant en résulter si d'autres produits sont utilisés.

Ce document est uniquement destiné à l'utilisation personnelle du destinataire. Toute transmission, reproduction, traduction dans d'autres langues ou extraits de cette notice d'utilisation sont interdits sans autorisation.

Le fabricant n'est nullement responsable d'erreurs d'impression.

1.4 Exactitude et précision du contenu

L'exactitude et la précision de ce document ont été contrôlées et sont soumises à une procédure permanente de correction et de suivi. Ce qui n'exclut pas la possibilité d'erreur éventuelle. Si vous constatez des erreurs ou si vous avez des propositions d améliorations, veuillez nous en informer immédiatement, en consultant les coordonnées indiquées, pour que nous puissions toujours améliorer le document.



1.5 Composition de la documentation

Description

Le chapitre concerné est expliqué au début de la description.

Condition

Ensuite, toutes les conditions nécessaires pour l'étape de manipulation sont présentées.

Instructions sur la manipulation

Les opérations devant être effectuées par le personnel / les utilisateurs sont représentées sous forme d'instructions numérisées. Respectez l'ordre des instructions données.

Présentation

Présente une instruction en image ou une configuration du produit.

Formule

Dans certaines instructions d'utilisation, une formule sert à la compréhension générale d'une configuration, de la programmation ou d'un réglage du produit.

Résultat d'une opération

Résultat, conséquence et effet d'une instruction pour une opération.

Mises en évidence

Pour faciliter la lecture et la vue d'ensemble, certains paragraphes / certaines informations sont mis en évidence.

- 1234 Eléments d'affichage
- Éléments de commande mécaniques
- Fonctions du produit
- Descriptions du produit
- Renvoi [▶ p. 5]
- Notes de bas de page

1.6 Informations supplémentaires

Version du logiciel du produit :

- A partir de V1.2

La désignation précise du produit figure sur la plaque signalétique au dos du produit.

B-H86.0.12.DB3-1.0 5 / 36



2 Sécurité

2.1 Explication des symboles de sécurité



DANGER

Ce symbole signale un risque immédiat de blessures graves ou de dégâts matériels importants, voire un danger immédiat de mort, si ce symbole est ignoré.



DANGER

Le symbole signale des dangers pour le tissu vivant mais aussi pour de nombreux matériaux qui peuvent être abîmés ou détruits en cas de contact avec ces produits chimiques. Corrosif! Equipement de protection nécessaire!



DANGER

Ce symbole signale que les produits chimiques présentent des dangers de mort pour tous les êtres vivants en cas de respiration, d'ingestion ou de contact avec la peau, ou qu'ils peuvent provoquer des risques aigus ou chroniques pour la santé.



PRUDENCE

Ce symbole signale des dangers potentiels ou des situations dangereuses qui, si ce symbole est ignoré, provoquent des dégâts sur l'appareil et/ou l'environnement.



REMARQUE

Ce symbole signale des opérations qui, si ce symbole est ignoré, peuvent avoir une incidence indirecte sur le fonctionnement ou déclencher une réaction imprévisible.



REMARQUE

Ce symbole désigne la nécessité d'une protection pour les yeux lorsque la personne travaille avec une lumière forte, des rayons UV, un laser, des produits chimiques, de la poussière, des éclats ou des conditions météorologiques difficiles.



REMARQUE

Ce symbole désigne la nécessité de porter des gants de protection contre les dangers mécaniques, thermiques, chimiques, biologiques ou électriques.

2.2 Mauvaises applications prévisibles

Le parfait fonctionnement et la sécurité opérationnelle du produit ne peuvent être garantis que si les précautions de sécurité d'usage sont appliquées et les consignes de sécurité spécifiques à l'appareil exposées dans le présent document sont respectées lors de l'utilisation.

Si l'une de ces consignes n'est pas respectée, cela peut entraîner des dégâts matériels ou des blessures, et même la mort.





DANGER

Mauvais champ d'application!

Pour éviter toute mauvaise manipulation du produit, de blesser les personnes ou de provoquer des dégâts matériels, le produit est conçu exclusivement pour l'usage indiqué dans le chapitre Description [» p. 9] de la notice d'utilisation.

- Ne pas utiliser dans les dispositifs de sécurité / d'arrêt d'urgence!
- L'appareil ne convient pas à une utilisation dans des zones explosibles!
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour faire un diagnostic sur un patient ni à toute autre fin médicale!
- Le produit n'est pas conçu pour être en contact direct avec des aliments. Pour mesurer dans des produits alimentaires, il faut prélever des échantillons qui seront jetés une fois le relevé de mesure terminé!
- Ne convient pas pour SIL!

2.3 Consignes de sécurité

Cet appareil a été fabriqué et contrôlé conformément aux dispositions de sécurité applicables aux appareils de mesure électroniques.



DANGER

Risque de rupture de l'électrode!

Toutes les électrodes comportent des pièces en verre qui peuvent blesser si elles cassent. Les mesures effectuées dans les produits alimentaires présentent une risque élevé de blessure.

- Contrôle de l'électrode avant et après la mesure!
- Pour effectuer des mesures dans les produits alimentaires, mesurer toujours dans des échantillons. Puis jeter ces échantillons une fois la mesure terminée!



DANGER

Chlorure de potassium / nitrate de potassium !

L'électrode contient du chlorure de potassium / nitrate de potassium. Il faut éviter tout contact avec la peau, les vêtements et les yeux. Toutefois, en cas de contact, prendre immédiatement les mesures nécessaires.

- En cas de contact avec les yeux : Rincer sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes, consulter un médecin !
- En cas de contact avec la peau : Rincer immédiatement pendant plusieurs minutes avec beaucoup d'eau !
- Les vêtements : Laver immédiatement !
- En cas d'ingestion : Boire immédiatement beaucoup d'eau, ne pas provoquer de vomissement et consulter un médecin !

B-H86.0.12.DB3-1.0 7 / 36





PRUDENCE

Mauvaise manipulation!

Si tout laisse à supposer que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger, il doit être mis hors service et être protégé d'une remise en marche par une identification. La sécurité de l'utilisateur peut être mise en cause par l'appareil en cas de dommages visibles, s'il ne fonctionne plus conformément aux explications ou s'il a été stocké pendant une longue période dans des conditions inadaptées.

- Contrôle visuel!
- En cas de doute, envoyer l'appareil en réparation ou pour maintenance au fabricant!



REMARQUE

Cet appareil doit rester hors de portée des enfants!

2.4 Utilisation conforme à la destination

L'appareil est conçu pour mesurer le pH et le Redox à l'aide d'électrodes adaptées dans l'eau et dans des produits aqueux. Lorsque la sonde de température de la pointe est raccordée, une compensation de température s'effectue automatiquement.

Exemples d'applications ; eau potable, eaux usées, eau de surface, piscine, pisciculture et produits chimiques.

Voir --- FEHLENDER LINK ---.

Veuillez voir également à ce sujet

2.5 Personnel qualifié

Pour la mise en service, l'utilisation et l'entretien, le personnel concerné doit avoir un niveau de connaissance suffisant sur la méthode de mesure et la signification des valeurs mesurées. Ce document est à ce titre une aide appréciable. Les instructions de ce document doivent être comprises et respectées.

Pour qu'il ne ressorte aucun risque de l'interprétation des valeurs de mesure dans l'application concrète, l'utilisateur doit avoir en cas de doute des connaissances spécifiques approfondies - l'utilisateur est responsable des dommages/dangers relevant d'une mauvaise interprétation du fait de connaissances insuffisantes.



3 Description

3.1 Contenu de la livraison

Veuillez vérifier que votre produit est complet lorsque vous ouvrez l'emballage. Vous devez trouver les composants suivants :

- Notice abrégée
- Appareil de mesure portatif, prêt à fonctionner, piles comprises
- Electrode GE 114-WD
- Procès-verbal de contrôle

3.2 Description du fonctionnement

L'appareil offre précision, rapidité et fiabilité dans un boîtier ergonomique compact. Il est très intéressant pour sa version conforme IP 65/67 avec protection contre les poussières et l'eau, ainsi que par son écran rétro-éclairé de 3 lignes qui offre un affichage lisible. Les boutons de commande permettent d'allumer, d'éteindre, de configurer l'appareil, de régler les valeurs de mesure et les paramètres, de modifier les réglages et de les conserver. L'appareil est doté d'une prise BNC pour brancher différentes électrodes, mais aussi de deux prises bananes de 4 mm pour brancher les capteurs de température ou une électrode de référence.

B-H86.0.12.DB3-1.0 9 / 36



4 L'appareil en un clin d'œil

4.1 Le G 1501









4.2 Éléments d'affichage

Affichage

Témoin de batterie Evaluation de l'état de la batterie

Affichage des unités Affichage des unités, si disponible, avec symbole

instable ou type de mode Min/Max/Hold

Affichage principal Valeur de mesure de la valeur pH actuelle ou va-

leur pour Min/Max/Hold

Affichage auxiliaire Température correspondante à la valeur pH affi-

chée avec unité. Les températures mesurées sont

affichées avec des décimales, réglage sans.

____ Affichage à barres Progrès dans le calibrage et la visualisation de

l'évaluation des électrodes



REMARQUE

L'affichage comporte, sur le premier emplacement, un cercle en mouvement tant que la valeur de mesure est stable, lorsque l'emplacement n'est pas occupé par l'affichage des unités.

4.3 Éléments de commande



Bouton Marche / Arrêt

Appuyer brièvement Allumer l'appareil

Activer / désactiver l'éclairage

Appuyer longuement Éteindre l'appareil

Rejeter les modifications dans un menu





Bouton Ouvert / Fermé



Appuyer brièvement Affichage valeur Min/Max

Modifier la valeur du paramètre sélectionné

Appuyer longuement Remettre la valeur Min/Max sur la valeur de mesure

actuelle

Les deux en même temps Tourner l'affichage, affichage en-tête



Touche de fonction

Appuyer brièvement Fixer valeur de mesure

Retour affichage valeur de mesure Accéder aux paramètres suivants

Appuyer pendant 2 se-

condes

Démarrer le menu Configuration dans lequel l'affi-

chage apparaît LonF

Appuyer pendant 4 se-

condes

Démarrer le calibrage automatique dans lequel l'af-

fichage apparaît EAL

4.4 Raccords

Prise BNC Prise pour électrode

Déverrouillage / verrouillage avec bague pivotante

sur la fiche mâle du câble

Banane 2 x 4 mm Prise pour capteur de température ou électrode de

référence



PRUDENCE

Etanchéité à l'eau!

S'agissant des assemblages emboîtés, l'étanchéité à l'eau n'est garantie que s'ils sont bien emboîtés conjointement à des fiches mâles de câbles étanches à l'eau.

- Protéger les contacts des saletés et de l'humidité!



REMARQUE

La mesure de la température peut être influencée par des liquides conducteurs sur les prises bananes. Nous recommandons de veiller à ce que les prises soient toujours sèches.

B-H86.0.12.DB3-1.0 11 / 36



5 Principes de base pour mesurer

5.1 Mesure du pH

5.1.1 Explication

La valeur pH décrit le comportement acide et alcalin d'une solution aqueuse. Une valeur pH inférieure à 7 est acide et une valeur supérieure à 7 est alcaline. Une valeur pH de 7 est neutre.

La mesure du pH est une mesure très précise mais également sensible. Les signaux mesurés sont très faibles et à haute impédance. C'est le cas notamment dans les substances faibles comportant peu d'ions.



REMARQUE

Pour mesurer la valeur pH d'une solution, celle-ci doit être toujours prise en même temps que la température mesurée car la plupart des liquides changent leur valeur pH avec la température.

Attention:

- Éviter les anomalies, les charges électrostatiques, etc.
- Veiller à ce que les contacts à fiche soient toujours secs et propres
- Dans la mesure du possible, les électrodes qui ne sont pas des versions spécialement étanches à l'eau ne doivent pas être plongées dans l'eau trop longtemps audessus de la tige
- Étalonner les électrodes suffisamment souvent. Le besoin d'étalonnage varie en fonction des électrodes et de l'application faite et peut aller de 1 heure à plusieurs semaines
- Utiliser une électrode adaptée

5.1.2 Électrode pH



REMARQUE

En général, il faut utiliser ce qu'on appelle des chaînes de mesure à une tige pH. Ces chaînes comportent tous les composants nécessaires qui sont intégrés dans une électrode.

5.1.3 Constitution

- 1. Câble coaxial
- 2. Électrode de référence
- 3. Électrode de mesure
- 4. Ouverture de remplissage
- Électrolyte
- 6. Tampon interne
- 7. Diaphragme
- 8. Membrane de verre / couche de gonflement



Le diaphragme peut être réalisé de différentes manières, il forme une jonction entre l'électrolyte et le liquide à mesurer. Une obturation ou un encrassement du diaphragme est souvent la cause d'un comportement défectueux et de l'inefficacité de l'électrode. La membrane de verre doit être manipulée avec une grande délicatesse. La couche dite de gonflement se forme sur elle. Cette couche est décisive pour la mesure et doit être maintenue humide.

Il existe également des électrodes avec une sonde de température intégrée.

5.1.4 Informations supplémentaires

Une électrode pH est une pièce d'usure. Si le signal devient très temporisé ou si les valeurs exigées ne sont plus maintenues même après un nettoyage minutieux et une éventuelle régénération, il faut la changer. Lors de son utilisation, il faut tenir compte du fait que les différentes substances dans les solutions aqueuses attaquent le verre et que les éventuels produits chimiques réagissent chimiquement avec la solution KCI dans l'électrode et peuvent entraîner des blocages sur le diaphragme.

- S'il s'agit de solutions contenant des protéines, telles que lors des mesures effectuées en médecine ou en biologie, le KCI peut dénaturer la protéine.
- Peinture coagulée
- Les solutions qui contiennent de fortes concentrations en ions d'argent

Les substances qui se déposent sur la membrane de verre ou le diaphragme ont une incidence sur la mesure et doivent être régulièrement retirées. Ce qui peut se faire par exemple par des systèmes de nettoyage automatique.

5.1.5 Choix des électrodes pH

Pour la plupart des applications, on peut utiliser la GE 114 WD ou la GE 100. Différents champs d'applications nécessitent par ailleurs des électrodes spéciales.

- La GE 100 BNC est une électrode universelle avec deux diaphragmes en céramique et un électrolyte liquide.
- La GE 101 BNC est de préférence utilisée pour les petites quantités d'échantillons. Elle se compose d'une électrode de verre avec deux diaphragmes en céramique et un électrolyte liquide.
- La GE 104 BNC est de préférence utilisée pour les mesures réalisées dans les substances pauvres en ions telles que l'eau de pluie, l'eau d'aquarium et l'eau déminéralisée.
- La GE 114 WD est une électrode à gel, universelle, solide et nécessitant peu d'entretien avec un diaphragme en Pellon. Elle peut être utilisée pour les mesures de l'eau potable, de la piscine, de l'aquarium et des eaux usées peu sales.
- La GE 117 BNC est une électrode à gel compensée en température avec deux diaphragmes en céramique et un raccord de câble vissé PG 13.5.
- La GE 120 BNC est une électrode à piquer et elle est utilisée de préférence pour les mesures réalisées dans le fromage, les fruits et la viande. Pour effectuer des mesures dans des produits contenant des protéines, l'électrode doit être nettoyée avec un nettoyant spécial. Pour cela, nous recommandons d'utiliser la solution de nettoyage pepsine GRL 100.
- La GE 125 BNC est une électrode à gel, universelle, solide et nécessitant peu d'entretien, étanche à l'eau, avec un diaphragme en céramique. Elle peut être plongée dans l'eau pendant une période prolongée au-dessus de la tige.
- La GE 151 BNC est une électrode de verre et elle est utilisée de préférence dans les ateliers de galvanoplastie lorsqu'il s'agit de certaines peintures et lagues.
- La GE 173 BNC est une électrode de verre résistante aux alcalis avec diaphragme affûté et électrolyte au gel pour les applications en chimie et eaux usées.

B-H86.0.12.DB3-1.0 13 / 36



5.1.6 Durée de vie

La durée de vie des électrodes est normalement d'au moins 8 à 10 mois. Si elles sont bien entretenues, elles peuvent la plupart du temps durer plus de 2 ans. Il n'est toute-fois pas possible de donner des indications plus précises, car elles dépendent du cas d'application.

5.1.7 Entretien



REMARQUE

Le kit de travail et d'étalonnage GAK 1400 contient tous les produits nécessaires pour étalonner et entretenir l'électrode. Un nettoyage normal s'effectue avec la solution nettoyante pepsine GRL 100 dans laquelle on plonge l'électrode pendant 5 minutes, puis on la rince avec de l'eau propre.



REMARQUE

La cristallisation de la solution 3 mol/l KCl est inévitable. Le KCl cristallisé sur le cache de protection et la tige peut être facilement retiré avec l'ongle ou un chiffon et ne constitue de ce fait pas un défaut ni un motif de réclamation.

Les électrodes sales doivent être nettoyées. Les détergents pour membranes de verre pH sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Impuretés	Détergents
Dépôts ordinaires	Produits de lavage doux
Revêtements anorganiques	Liquides usuels pour nettoyer le verre
Assemblages métalliques	Solution 1 mol/l HCl ou solution net- toyante pepsine GRL 100
Huile et graisse	Détergents ou solvants spéciaux
Revêtements biologiques avec protéine	Enzyme pepsine à 1 % dans solution HCI molaire 0,1 GRL 100
Lignine-résines	Acétone
Dépôts extrêmement résistants	Peroxyde d'hydrogène ou hypochlorite de sodium

Il faut dans tous les cas faire attention au matériau de la sonde pH. Les tiges en plastique ne doivent par exemple pas être nettoyées dans un solvant. En cas de doute, demander au fabricant si le détergent convient pour l'électrode. Il faut également faire attention aux substances agressives ou autres qui ne sont pas essentiellement aqueuses.

5.2 Mesure Redox

5.2.1 Explication

Le potentiel Redox GrP indique dans quelle mesure l'échantillon mesuré a un effet oxydant ou réduisant l'oxydation par rapport à l'électrode normale à hydrogène.

Ce potentiel est souvent analysé dans les piscines à titre d'indicateur de référence pour l'action désinfectante de la chloration. Dans les aquariums, la valeur Redox est également un paramètre important car les poissons peuvent vivre uniquement au sein d'une certaine fourchette Redox. La valeur mesurée joue également un rôle important pour le traitement de l'eau potable, la surveillance des cours d'eau et dans l'industrie.



La mesure s'effectue par rapport au système répandu argent/chlorure d'argent avec électrolyte 3 mol/l KCL. Les valeurs mesurées peuvent être consultées directement (réglage mV) ou converties avec le réglage Unit mV $_{\rm H}$ automatiquement et par compensation de température sur le système de référence électrode normale à hydrogène.

Un étalonnage comparable à la mesure du pH s'effectue pour la mesure Redox. La conformité des électrodes peut d'ailleurs être vérifiée à tout moment avec les solutions de contrôle Redox telles que le GRP 100.

B-H86.0.12.DB3-1.0 15 / 36



6 Maintenance

6.1 Consignes d'utilisation et de maintenance



REMARQUE

L'appareil et l'électrode doivent être manipulés avec soin et utilisés conformément aux caractéristiques techniques. Ne pas jeter ni cogner.



REMARQUE

Connecteurs et prises doivent être protégés de l'encrassement.



REMARQUE

En cas de stockage du produit à plus 50 °C, et si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, les piles doivent être retirées. pour ne pas qu'elles fuient.



REMARQUE

L'électrode doit être rangée dans un endroit sec à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. Si elle est rangée à une température inférieure ou supérieure à cela, elle peut être abîmée. Par ailleurs, elle doit toujours être conservée humide dans du 3 mol/ I KCI. Une conservation prolongée dans de l'eau distillée ou désionisée appauvrit l'électrolyte de référence.



REMARQUE

L'électrode pH fournie doit être utilisée verticalement avec le câble de raccordement vers le haut. Une légère inclinaison n'altère pas la mesure.

6.2 Piles

6.2.1 Affichage des piles

Si le cadre vide dans l'affichage batterie clignote, cela signifie que les piles sont usagées et doivent être remplacées. Le fonctionnement de l'appareil est toutefois encore garanti pendant une certaine période.

Si le texte bAŁ s'affiche dans l'affichage principal, la charge de la pile n'est plus suffisante pour faire fonctionner l'appareil. La pile est maintenant complètement vide.



6.2.2 Changement de piles



DANGER

Risque d'explosion!

L'utilisation de piles abîmées ou inadaptées peut provoquer un échauffement et donc faire éclater les piles voire, dans un cas extrême, les faire exploser!

- Utiliser uniquement des piles alcalines, de qualité et adaptées !

G 1501



PRUDENCE

Détérioration!

Si les piles ne sont pas toutes autant chargées, elles risquent de fuir et d'abîmer l'appareil.

- Utiliser des piles neuves de qualité!
- Ne pas utiliser différents types de piles !
- Retirer les piles vides et les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet !



REMARQUE

Le dévissage inutile risque d'altérer l'étanchéité à l'eau du produit. Il faut donc éviter.



REMARQUE

Avant de changer les piles, lisez les instructions de manipulation suivantes puis procédez étape par étape. Sinon vous risquez d'abîmer l'appareil ou la protection contre l'humidité.

Description Conditions Pour changer la pile, procédez de la façon suivante :

- L'appareil est éteint.
 - Un tournevis PH1 est fourni

Instructions sur la manipulation

- 1. Dévisser les vis cruciformes et retirer le couvercle.
- 2. Changer délicatement les deux piles Mignon AA. Veiller à la bonne polarité! Les piles doivent pouvoir être insérées sans forcer dans la bonne position.
- Le joint torique doit être propre, intact et dans le creux prévu à cet effet. Pour faciliter le montage et éviter les détériorations, il est possible de l'enduire de graisse adaptée.
- 4. Mettre le couvercle correctement. Le joint torique doit alors rester dans le creux prévu à cet effet !
- 5. Serrer les vis cruciformes.

Résultat d'une opération

L'appareil est maintenant de nouveau prêt à fonctionner.

6.3 Calibrage et ajustage

6.3.1 Etalonnage pH

Description

Pour obtenir des valeurs mesurées fiables, l'appareil et l'électrode doivent être accordés l'un à l'autre. Pour la mesure du pH, on parle d'étalonnage. Pour mesurer le pH, procéder de la manière suivante.

B-H86.0.12.DB3-1.0 17 / 36



Pour l'étalonnage automatique, allez dans le menu *Etalonnage*. Voir Etalonnage pH automatique [▶ p. 19].

Condition

- L'électrode pH et éventuellement une sonde de température sont branchées sur l'appareil.
- L'appareil est allumé.

Instructions sur la manipulation

- 1. Retirez délicatement le cache de protection de l'électrode.
- 2. Rincez l'électrode avec de l'eau distillée ou désionisée.

Résultat d'une opération

L'appareil peut maintenant être étalonné.

6.3.1.1 Explication

Les étapes de manipulation suivantes expliquent comment étalonner l'appareil.

Pour garantir une précision de mesure la plus grande possible, il faut tenir compte des points suivants.



REMARQUE

Si possible, il faut étalonner de sorte que la plage d'étalonnage couvre la plage de mesure. A cet effet, il est recommandé d'utiliser les solutions tampon suivantes pour les mesures :

- pH < 7 tampon pH 7,0 et pH 4,0
- pH > 7 tampon pH 7,0 et pH 10,0



REMARQUE

Tous les étalonnages sont uniquement possibles entre 0 et 60 $^{\circ}$ C ! Nous recommandons d'étalonner à une température entre 10 et 40 $^{\circ}$ C.



REMARQUE

L'étalonnage doit être effectué à la température à laquelle la mesure est effectuée dans le produit. Pour égaliser les températures des solutions tampon et de l'électrode, celles-ci doivent être conservées ensemble pendant un certain temps à l'abri des courants d'air.



REMARQUE

Si aucune sonde de température n'est raccordée, mesurez la température de la solution tampon avec un thermomètre. La valeur exacte de la solution tampon dépend de la température et peut être déterminée à l'appui des tableaux fournis.



REMARQUE

Utilisez toujours une nouvelle solution tampon!

6.3.1.2 Solutions tampon

Description

Pour pouvoir étalonner l'appareil, il faut au moins une solution tampon. Vous avez pour cela la possibilité d'utiliser une solution tampon PHL immédiatement prête à l'emploi, voir tableau ci-dessous, ou de mélanger celle-ci avec des capsules tampon GPH, voir les instructions d'utilisation.



	Couleur	10 °C	20 °C	25 °C	30 °C	40 °C
PHL 4,0	Rouge	4,02	4,00	4,01	4,01	4,01
PHL 7,0	Vert	7,06	7,02	7,00	6,99	6,97
PHL 10,0	Bleu	10,18	10,07	10,01	9,97	9,89

Solutions tampon déjà prêtes dans des bouteilles de dosage de 250 ml avec un volume de dosage de 20 à 25 ml.

Condition

- Bouteille en plastique
- Eau distillée env. 100 ml
- Capsule tampon

Instructions sur la manipulation

	Couleur	10 °C	20 °C	25 °C	30 °C	40 °C
GPH 4,0	Orange	3,99	3,99	4,01	4,01	4,03
GPH 7,0	Vert	7,06	7,01	7,00	6,99	6,98
GPH 10,0	Bleu	10,18	10,06	10,01	9,97	9,89
GPH 12,0	Blanc	12,35	12,14	12,00	11,89	11,71

Capsules tampon pour 100 ml de solution tampon

- 1. Verser environ 100 ml d'eau distillée dans une bouteille en plastique.
- Ouvrir délicatement la capsule tampon en tournant et tirant la moitié de la capsule.
 Il faut veiller à ce que rien ne soit renverser. Elle peut également être utilisée sans être ouverte, l'ouverture réduit uniquement le temps qui est nécessaire pour se déclencher.
- 3. Jeter la capsule tampon en même temps que le contenu dans la bouteille en plastique.
- 4. Attendre au moins 3 heures.
- 5. Bien secouer avec la première utilisation.

Résultat d'une opération

Vous pouvez alors commencer l'étalonnage de l'appareil.

6.3.1.3 Etalonnage pH automatique

Description

Les étapes de manipulation suivantes expliquent comment étalonner automatiquement l'appareil.

Condition

- L'appareil est allumé.
- L'électrode pH et éventuellement une sonde de température sont branchées sur l'appareil.
- Solution tampon prête GPH 7,0.
- Solution tampon prête GPH 4,0 ou GPH 10,0.



REMARQUE

L'étalonnage automatique peut également être effectuée avec les solutions tampon PHL déjà mélangées et préparées. Etant donné que la compensation en température concerne les capsules GPH, il faut considérer que, en fonction de la température des solutions, le pH présente une erreur de quelques centièmes. Voir les différences dans les tableaux des solutions tampons dans Solutions tampon [p. 18] et --- FEHLEN-DER LINK ---.

Instructions sur la manipulation

- 1. Appuyez sur la *touche fonction* pendant 4 secondes pour accéder au menu *Etalon-nage*. L'écran affiche *ERL*.
- 2. Relâchez la touche fonction.
- 3. L'écran affiche PH 7.
- 4. Mettez l'électrode dans la solution tampon GPH 7,0.

B-H86.0.12.DB3-1.0 19 / 36



- 5. L'appareil détermine automatiquement la valeur correcte. Si la valeur est déterminée, le clignotement de l'affichage et un signal sonore indiquent que l'on est passé au point d'étalonnage suivant.
- 6. Si la sonde de température n'est pas branchée, indiquez la température de la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisir en appuyant de nouveau sur la *touche fonction*.
- 7. L'écran affiche PHY et PHID par alternance.
- 8. Puis rincez l'électrode avec de l'eau distillée ou désionisée.
- 9. Mettez l'électrode dans la deuxième solution tampon. L'appareil reconnaît automatiquement s'il s'agit d'une solution tampon PHY ou PHID.
- 10. Si la sonde de température n'est pas branchée, indiquez la température de la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisir en appuyant de nouveau sur la *touche fonction*.
- 11. Puis rincez de nouveau l'électrode avec de l'eau distillée ou désionisée.

Résultat d'une opération

Une fois l'étalonnage terminé, l'évaluation de l'état de l'électrode est brièvement affichée en pourcentage. Puis la valeur actuellement mesurée s'affiche de nouveau à l'écran. Une évaluation faible peut être due à une électrode trop ancienne, à des solutions tampon impures trop anciennes ou à des saletés sur l'assemblage emboîté BNC.

Si l'étalonnage ne se déroule pas correctement, un message d'erreur est émis. L'écran affiche *LRL Err*. Voir Messages d'erreur et messages système [p. 29]. Confirmez le message d'erreur en appuyant sur la *touche fonction*. L'appareil redémarre, la valeur standard pour le point zéro et celle pour l'augmentation sont rétablies.

Veuillez voir également à ce sujet

Solutions tampon [▶ 18]

6.3.1.4 Etalonnage pH 1 point manuel

Description

Voici comment effectuer un étalonnage pH 1 point.



REMARQUE

Un étalonnage à 1 point s'avère judicieux si la mesure est effectuée dans un endroit étroit autour du point d'étalonnage. Il n'est dans ce cas pas non plus possible d'évaluer l'électrode avec fiabilité. Nous recommandons d'effectuer un étalonnage à 2 points car l'étalonnage pH à 1 point ne correspond qu'à un décalage du point zéro.

Condition

Instructions sur la manipulation

- La solution tampon souhaitée est prête.
- Appuyez sur la touche fonction pendant 2 secondes pour accéder au menu Confiauration.
- 2. L'écran affiche Loof. Relâchez la touche fonction.
- 3. Lorsque la sonde de température n'est pas insérée, le paramètre 5EŁŁ s'affiche. Lorsque la sonde de température est insérée, sautez le point suivant.
- 4. Indiquez la température de la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisir en appuyant de nouveau sur la *touche fonction*.
- 5. L'écran affiche le paramètre PH.oF.
- 6. Mettez l'électrode dans la solution tampon.
- 7. Attendez que la valeur de l'affichage soit stable.
- 8. Réglez la valeur correspondant à la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisie en appuyant de nouveau sur la *touche fonction* pendant 2 secondes.



9. Puis rincez de nouveau l'électrode avec de l'eau distillée ou désionisée.

Résultat d'une opération

Une fois l'étalonnage terminé, l'évaluation de l'état de l'électrode est brièvement affichée en pourcentage. Puis la valeur actuellement mesurée s'affiche de nouveau à l'écran. Une évaluation faible peut être due à une électrode trop ancienne, à des solutions tampon impures trop anciennes ou à des saletés sur l'assemblage emboîté BNC.

Si l'étalonnage ne se déroule pas correctement, un message d'erreur est émis. L'écran affiche ERL Err. Voir Messages d'erreur et messages système [p. 29].

6.3.1.5 Etalonnage pH 2 points manuel

Description

Condition

Voici comment effectuer un étalonnage pH 2 points.

- Il faut une solution tampon avec un pH entre 6,75 et 7,25.
- Il faut une deuxième solution tampon avec un pH entre 6 et 8.

Instructions sur la manipulation

- 1. Appuyez sur la *touche fonction* pendant 2 secondes pour accéder au menu *Configuration*.
- 2. L'écran affiche Lonf. Relâchez la touche fonction.
- 3. Lorsque la sonde de température n'est pas insérée, le paramètre 5EŁŁ s'affiche. Lorsque la sonde de température est insérée, sautez le point suivant.
- 4. Indiquez la température de la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisir en appuyant de nouveau sur la *touche fonc-tion*
- 5. L'écran affiche le paramètre PH.oF.
- 6. Mettez l'électrode dans la solution tampon qui a un pH entre 6,75 et pH 7,25.
- 7. Attendez que la valeur de l'affichage soit stable.
- 8. Réglez la valeur correspondant à la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisie en appuyant sur la *touche fonction*.
- 9. L'écran affiche le paramètre PH.5L.
- 10. Mettez l'électrode dans la deuxième solution tampon qui a un pH < 6 ou > 8.



REMARQUE

Il n'est pas possible de corriger l'augmentation avec des solutions tampons entre pH 6 et pH 8. En saisissant la valeur de comparaison, la valeur d'augmentation qui en résulte est aussitôt calculée et si la valeur n'est pas valable, l'écran indique [RL Err.] ou [ERL Err.] au lieu de la valeur de mesure.

- 11. Attendez que la valeur de l'affichage soit stable.
- 12. Réglez la valeur correspondant à la solution tampon en appuyant sur la *touche Ouvert* et sur la *touche Fermé* et validez la saisie en appuyant sur la *touche fonction*.
- 13. Puis rincez de nouveau l'électrode avec de l'eau distillée ou désionisée.

Résultat d'une opération

Une fois l'étalonnage terminé, l'évaluation de l'état de l'électrode est brièvement affichée en pourcentage. Puis la valeur actuellement mesurée s'affiche de nouveau à l'écran. Une évaluation faible peut être due à une électrode trop ancienne, à des solutions tampon impures trop anciennes ou à des saletés sur l'assemblage emboîté BNC.

Si l'étalonnage ne se déroule pas correctement, un message d'erreur est émis. L'écran affiche *ERL Err*. Voir Messages d'erreur et messages système [» p. 29]. Confirmez le message d'erreur en appuyant sur la *touche fonction*. L'appareil redémarre, la valeur standard pour le point zéro et celle pour l'augmentation sont rétablies.

B-H86.0.12.DB3-1.0 21 / 36



6.4 Service de calibrage et d'ajustage

6.4.1 Certificats

Les certificats d'étalonnage sont les certificats d'étalonnage ISO et les certificats d'étalonnage DAkkS. L'objectif du calibrage est de démontrer la précision de l'instrument de mesure par comparaison avec une référence consacrée.



REMARQUE

Pour le certificat d'étalonnage ISO, c'est la norme ISO 9001 qui est appliquée. Ces certificats constituent une alternative peu onéreuse aux certificats d'étalonnage DAkkS et mentionnent la référence de base, comportent une liste des différentes valeurs mesurées ainsi que la documentation.



REMARQUE

Le calibrage DAkkS repose sur un principe d'accréditation reconnu dans le monde entier DIN EN ISO/IEC 17025. Ces certificats assurent un excellent calibrage et une qualité élevée toujours égale. Les certificats d'étalonnage DAkkS ne peuvent être établis que par des laboratoires d'étalonnage accrédités qui ont démontré leur compétence conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025. Le calibrage ISO inclut éventuellement l'ajustage dans le but d'obtenir un écart le plus petit possible de l'instrument de mesure.

Les certificats d'étalonnage DAkkS contiennent, avant et après l'ajustage, une liste des différentes valeurs mesurées, la documentation et éventuellement la représentation graphique, le calcul de la sécurité de mesure étendue ainsi que le renvoi à la norme nationale.



REMARQUE

Le produit est vendu avec un procès-verbal de contrôle. Il atteste que l'instrument de mesure a été ajusté et contrôlé.



REMARQUE

Seul le fabricant est en mesure de contrôler les paramètres de base et de les corriger, le cas échéant.



7 Utilisation

7.1 Mise en service

7.1.1 Explication

Description

La *touche On/Off* permet d'allumer l'appareil. Dans certains cas, l'appareil doit encore être configuré. Voir Configuration [▶ p. 23].

Condition

- Les piles insérées dans l'appareil sont suffisamment pleines.
- Une électrode pH adaptée est branchée.

Instructions sur la manipulation - Appuyer sur le bouton On/Off.

Résultat d'une opération

Des informations sur la configuration du produit s'affichent à l'écran.

PoFF	Coupure automatique	Coupure automatique active. Une fois le temps réglé écoulé, l'appareil s'éteint si aucune touche n'est actionnée.
Ł.oF	Correction point zéro	Si une correction du point zéro de la sonde de tem- pérature a été effectuée
E.SL	Correction d'augmentation	Si une correction d'augmentation de la sonde de température a été effectuée
ERL	Calibrage	Clignote si le calibrage n'est pas valable

L'appareil est désormais prêt à mesurer.



REMARQUE

Avant de mesurer, il faut s'assurer que l'appareil est calibré sur l'électrode. Pour changer l'électrode, il faut procéder à un nouveau calibrage. Voir Service de calibrage et d'ajustage [» p. 22].

7.2 Configuration

7.2.1 Explication

Les étapes de manipulation suivantes expliquent comment vous adaptez l'appareil à vos objectifs.



REMARQUE

Il existe différents paramètres de configuration en fonction du modèle de produit et de la configuration. Ces paramètres peuvent varier selon le modèle de produit et la configuration.

7.2.2 Accès au menu de configuration

Description

Pour pouvoir configurer l'appareil, vous devez d'abord accéder au menu *Configuration*. Pour accéder au menu, procéder conformément à la représentation.

Condition

- L'appareil est allumé.

B-H86.0.12.DB3-1.0 23 / 36



Instructions sur la manipulation

- 1. Appuyez sur la *touche fonction* pendant 2 secondes pour accéder au menu *Configuration*.
- 2. L'écran affiche Loof. Relâchez la touche fonction.
- 3. En appuyant brièvement sur la *touche fonction*, vous pouvez naviguer dans les paramètres. Sélectionnez ainsi le paramètre que vous voulez configurer.
- 4. Lorsque vous avez sélectionné le paramètre souhaité, modifiez-le comme vous le souhaitez à l'aide de la *touche Ouvert* et de la *touche Fermé*.
- 5. Une fois que le menu *Configuration* a été complètement effectué, les modifications sont enregistrées. L'écran affiche 5½or. Vous pouvez quitter le menu *Configuration* avec n'importe quel paramètre en appuyant sur la *touche fonction* pendant 2 secondes. Les modifications effectuées jusqu'à présent sont enregistrées.

Présentation

Accéder au menu



2.5

Paramètres suivants



Appuyer : Étape 2 s individuelle

Maintenir: Modification rapide

Modifier valeur Enregistrer Rejeter modifimodifications cations



2 s Le produit s'éteint

Résultat d'une opération

Après le dernier paramètre, on quitte le menu Configuration.



REMARQUE

Si l'appareil est éteint sans enregistrer la configuration, c'est la dernière valeur enregistrée qui rétablit lors du redémarrage du produit.

7.2.3 Configurer les paramètres du menu de configuration

Description

La représentation suivante désigne les paramètres disponibles et les différentes possibilités de configuration.

- Ouverture du menu *Configuration*. Voir Accès au menu de configuration [▶ p. 23].

Condition

1. Sélectionnez ainsi le paramètre que vous voulez configurer.

Instructions sur la manipulation

- Selectionnez ainsi le parametre que vous voulez configurer.
- 2. Réglez dans le paramètre souhaité la configuration souhaitée à l'aide de la *touche Ouvert* et de la *touche Fermé*.
- L'illustration suivante présente les possibilités de configuration disponibles par paramètre.

Présentation

Paramètres	Valeurs	Signification
Réglage de la	température	
SEŁ.Ł		Uniquement sans sonde thermique insérée
	-5 105	Valeur de température réglable en °C, ou en °F 23.

221



Réglage po	oint zéro	
PH.oF		
	Valeur de mesur actuelle	re Réglage du point zéro pour calibrer la mesure du pH. Si aucun calibrage ne doit être effectué, poursuivre avec la <i>touche fonction</i>
Réglage au	ugmentation	
PH.SL		
	Valeur de mesur actuelle	re Réglage de l'augmentation pour calibrer la mesure du pH. Si aucun calibrage ne doit être effectué, poursuivre avec la <i>touche fonction</i>
Input		
InP		
	PH	
	<i>□rP</i> mV	Redox en mV, relatif à l'argent / chlorure d'argent - électrode
	<i>ū⊧P</i> m∨H	Redox en mV _H , relatif à l'électrode d'hydrogène
Unité de te	mpérature	
Uni E		
	°E	Affichage de la température en °C
	°F	Affichage de la température en °F
Alarme		
AL.		
	oFF	Aucune alarme active
	on	Alarme par mise en évidence du texte, signal so- nore et éclair de l'éclairage de fond
	ьеер	Alarme par mise en évidence du texte, et signal so- nore
	L, EE	Alarme par mise en évidence du texte et éclair de l'éclairage de fond
ALLo		Selon le réglage de la valeur du paramètre InP
	PH	0.00 RL.H.
	mV	-1500 RLHi
	mV_{H}	-1293 ALH
AL.H.		Selon le réglage de la valeur du paramètre lnP
	PH	RLLo 14.00
	mV	RLLo 1 500
	mV_{H}	RLLo 1707
AL.I		Selon le réglage de la valeur du paramètre InP
AL.2		Selon le réglage de la valeur du paramètre InP
Heure de c	oupure	
PoFF		
	oFF	Pas de coupure automatique
	15 30 60 IZO 240	Coupure automatique après un temps choisi en minutes, si aucune touche n'est actionnée

B-H86.0.12.DB3-1.0 25 / 36



Eclairage	du	fond
Lolaliago	uи	10110

LIFE

off Eclairage du fond désactivé

ול אַ בּט בּט בּט Coupure automatique de l'éclairage du fond après

un temps choisi en secondes, si aucune touche

n'est actionnée

Pas de coupure automatique de l'éclairage du fond

Réglages par défaut

In E

Utiliser la configuration actuelle

YES Rétablir les réglages par défaut du produit. L'écran

affiche In: E donE

Résultat d'une opération

La valeur modifiée est enregistrée et le menu *Configuration* est terminé. L'écran affiche 5½ r. Si nécessaire, l'appareil est redémarré automatiquement pour prendre en charge les valeurs modifiées.



REMARQUE

Si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 2 minutes, la configuration est terminée. Toutes les modifications effectuées jusqu'à présent ne sont pas enregistrées. L'écran affiche ¿End.

Pour le paramètre PH.oF et PH.5L, aucun Timeout n'est actif.

7.2.4 Ajustage de l'entrée de mesure

Description

Avec la correction de point zéro et la correction d'augmentation, l'entrée de température peut être ajustée. Si un ajustage est effectué, vous modifiez ainsi les réglages par défaut. Ce qui est signalé par le texte qui s'affiche £.oF ou £.5L lorsqu'on allume l'appareil. Les réglages standards du point zéro ainsi que de la valeur d'augmentation sont D.D.D. Cela signale qu'aucune modification n'a été effectuée.

Pour pouvoir ajuster l'appareil, vous devez d'abord accéder au menu *Ajustage*. Pour accéder au menu, procéder conformément à la représentation.

Conditions

- Les piles insérées dans l'appareil sont suffisamment pleines.
- L'appareil est éteint.
- Les références disponibles sont l'eau glacée, les bains d'eau de précision réglés ou un bain d'eau avec une mesure de référence.

Instructions sur la manipulation

- 1. Maintenez la touche Fermé enfoncée.
- 2. Appuyez sur la *touche On / Off* pour allumer l'appareil et accéder au menu *Configu- ration*. Relâchez la *touche Fermé*. L'affichage indique le premier paramètre.
- 3. En appuyant brièvement sur la *touche fonction*, vous pouvez naviguer dans les paramètres. Sélectionnez ainsi le paramètre que vous voulez configurer.
- 4. Lorsque vous avez sélectionné le paramètre souhaité, modifiez-le comme vous le souhaitez à l'aide de la *touche Ouvert* et de la *touche Fermé*.
- 5. Pour enregistrer le nouveau paramètre, appuyez sur la *touche de fonction* pendant plus de 1 seconde.

26 / 36



Présentation

Accéder au menu







Maintenir

Relâcher

Résultat d'une opération

Après le dernier paramètre, on quitte le menu Configuration.



REMARQUE

Si l'appareil est éteint sans enregistrer la configuration, c'est la dernière valeur enregistrée qui rétablit lors du redémarrage du produit.

7.2.5 Configurer les paramètres du menu Ajustage

Description

La représentation suivante désigne les paramètres disponibles et les différentes possibilités de configuration.

Conditions

Ouverture du menu *Ajustage*. Voir Ajustage de l'entrée de mesure [p. 26].

Instructions sur la manipulation

- 1. Sélectionnez ainsi le paramètre que vous voulez configurer.
- 2. Réglez dans le paramètre souhaité la configuration souhaitée à l'aide de la *touche Ouvert* et de la *touche Fermé*.
- L'illustration suivante présente les possibilités de configuration disponibles par paramètre.

Présentation

Paramètres	Valeurs	Signification

Correction point zéro

Ł.oF

Pas de correction du point zéro

-5.00 .. 5.00 Correction point zéro en °C ou à °F -9,00 .. 9,00

Correction d'augmentation de la température

Ł.SL

Pas de correction d'augmentation -5.00 ... 5.00 Correction d'augmentation en %

Formule

Correction point zéro :

Valeur affichée = valeur mesurée - Ł.oF

Correction d'augmentation °C :

Affichage = (valeur mesurée – $\xi \cdot \rho F$) * (1 + $\xi \cdot SL$ / 100)

Correction d'augmentation °F:

Affichage = (valeur mesurée – 32 °F – $\pounds _{0}F$) * (1 + $\pounds _{5}L$ / 100) + 32 °F

Exemple de calcul

- Correction du point zéro Ł.oF à 0.00
- Correction d'augmentation Ł.5L à 0.00
- Unité d'affichage ปกไป à °C
- Affichage en eau glacée -0,2 °C
- Affichage en eau glacée valeur théorique Ł.oF = 0,0 °C

- Affichage en bain d'eau 36,6 °C

B-H86.0.12.DB3-1.0 27 / 36



- Affichage en bain d'eau valeur théorique Ł5L = 37,0 °C
- Ł.oF = Affichage correction du point zéro valeur théorique point zéro
- $\text{ E.oF} = -0.2 \,^{\circ}\text{C} 0.0 \,^{\circ}\text{C} = -0.2 \,^{\circ}\text{C}$
- E.5L = (valeur théorique correction d'augmentation / (affichage correction d'augmentation E.oF) 1) *100
- L.5L = (37.0 °C / (36.6 °C (-0.2)) 1) *100 = 0.54

Résultat d'une opération

La valeur modifiée est enregistrée et le menu Configuration est terminé.



REMARQUE

Si l'appareil est éteint sans enregistrer la configuration, c'est la dernière valeur enregistrée qui rétablit lors du redémarrage du produit.



8 Messages d'erreur et messages système

Affichage	Signification	Causes possibles	Remède
>[AL<	Erreur lors du der- nier étalonnage	Etalonnage défectueux	Effectuez un nouveau cali- brage
Pas d'affi-	Pile usée	Pile usée	Remplacer la pile
chage, ca- ractères flous ou pas	Erreur système Produit défectueux	Erreur dans l'appa- reil	Retourner pour réparation
de réaction lorsqu'on ap- puie sur une touche		Produit défectueux	
bAF.	Pile usée	Pile usée	Remplacer la pile
bAt Lo	Pile usée	Pile usée	Remplacer la pile
CRL Err.I	Tampon neutre non autorisé	La solution tampon utilisée n'est pas la bonne	Utiliser une nouvelle solution tampon
		Solution tampon contaminé	Nettoyer l'électrode, calibrer de nouveau
		Electrode polluée ou défectueuse	Remplacer électrode
CAL Err.2	Pente trop faible	La solution tampon utilisée n'est pas la	Utiliser une nouvelle solution tampon
		Solution tampon	Nettoyer l'électrode, calibrer de nouveau
		contaminé Electrode polluée ou défectueuse	Remplacer électrode
CRL Err.3	Pente trop élevée	La solution tampon utilisée n'est pas la	Utiliser une nouvelle solution tampon
		Solution tampon	Nettoyer l'électrode, calibrer de nouveau
		contaminé Electrode polluée ou défectueuse	Remplacer électrode
ERL Err.4	Mauvaise tempéra- ture de calibrage	Température trop faible ou trop élevée	Plage de 0 à 60 °C
CRL Err.5	Dépassement du temps avec étalon-	Signal électrode instable	Remuer la solution tampon Nettoyer l'électrode
	nage automatique	Solution tampon contaminé	Utiliser une nouvelle solution tampon
			Redémarrer le calibrage
Err.l	La plage de mesure est dépassée	Valeur de mesure trop élevée	La valeur de mesure se si- tue-t-elle au-dessus de la
		L'électrode raccor- dée n'est pas la	plage autorisée Vérifier l'électrode
		bonne	Retourner pour réparation
		Electrode défec- tueuse ou produit défectueux	

B-H86.0.12.DB3-1.0 29 / 36



Err.2	La plage de mesure est sous-passée	Valeur de mesure trop basse	La valeur de mesure se si- tue-t-elle au-dessous de la	
		L'électrode raccor- dée n'est pas la bonne	plage autorisée ? Vérifier l'électrode	
			Retourner pour réparation	
		Electrode défec- tueuse ou produit défectueux	retourier pour reparation	
535 Err	Erreur système	Erreur dans l'appa-	Allumer / éteindre l'appareil	
		reil	Changer les piles	
			Retourner pour réparation	



9 Élimination

B-H86.0.12.DB3-1.0 31 / 36



10 Caractéristiques techniques

Plage de mesure		рН	Redox	Température	
		0,00 14,00 pH	-1500 +1500 mV	-5 105 °C	
			1293 +1707 mV _н	23 221 °F	
Précision (pour une température nominale)		± 0,02 pH ± 1 Digit	± 0,1% FS ± 1 Digit	± 0,3 °C	
Compensation de température		-5 105 °C (ou 23 22	1 °F)	Non compensé	
Résistance d'e	entrée	env. 10 ¹² ohms			
Température nominale		25°C			
Cycle de me- sure		env. 2 mesures par seconde			
Raccords	pH, Redox	Prise BNC pour électrode			
	Température	Banane 4 mm pour conducteur Pt1000 2			
Ecran		LCD à segments à 3 lignes, symboles supplémentaires, éclairé (blanc, durée d'éclairage réglable)			
Fonctions supplémentaires		Min/Max/Hold			
Etalonnage pH		Etalonnage manuel 1 point, 2 points ou étalonnage 2 points automatique			
Boîtier		Boîtier ABS incassable			
	Type de protection	IP65 / IP67 (prise BNC uniquement avec des électrodes identifiées comme étanches à l'eau lorsqu'elles sont branchées)			
	Dimensions long.*larg.*haut. [mm] et poids	108 * 54 * 28 mm sans prise mâle BNC			
		130 g avec batterie, sans électrode			
		190 g avec batterie et électrode			
Conditions de travail		-20 à 50 °C ; 0 à 95 % h.r. (brièvement 100 % h.r.)			
Température de stockage		-20 à 70 °C			
Alimentation		Pile 2*AA (fournie)			
électrique	Consommation	env. 0,7 mA, avec éclairage env. 2,5 mA			
	de courant/ Durée de vie	Durée de vie > 3000 he	urée de vie > 3000 heures avec piles alcalines (sans rétro éclairage)		
	des piles				
	Affichage des	Affichage à 4 niveaux de l'état des piles,			
	piles	Indication de remplacer	nent lorsque la batterie est	usagée : "BAT"	
Fonction Auto-Power-Off		S'il est activé, l'appareil se coupe automatiquement			
Directives et normes		Les appareils sont conformes aux directives suivantes du taux pour s'aligner sur les directives juridiques des Etats Membres :			
		Directive 2014/30/EU CEM			
		2011/65/EU RoHS (directive LdSD)			
		Normes harmonisées appliquées :			
		EN 61326-1:2013 émissions concernant la compatibilité électromagnétique :			
		Classe B Résistance aux interférences selon le tableau 2 Erreurs supplémentaires : < 0,5 % FS			
		EN 50581:2012			
			ur l'application mobile ou p itions de travail indiquées s	our l'utilisation stationnaire ans autre limite.	



11 Pièces de rechange et accessoires

Vous trouverez ci-dessous un choix de pièces de rechange et d'accessoires pour ce produit.

Article

Numéro	Désignation	Description	
610049	Pile mignon AA	Pile de rechange mignon AA	
603523	GAK 1400	Kit de travail et d'étalonnage	
600704	GE 100	Electrode pH universelle avec prise BNC	
600693	GE 101	Electrode pH pointe Ø 0,6 mm avec prise BNC	
602063	GE 104	Électrode pH pour produits à faibles ions avec prise BNC	
600713	GE 108	Electrode pH sans entretien avec prise BNC	
606089	GE 108	Electrode pH sans entretien avec prise S7	
604701	GE 114	Electrode pH économique, sans entretien avec prise BNC	
600730	GE 117	Electrode pH à compensation thermique avec prise BNC	
600698	GE 120	Electrode pH à piquer Ø 13 mm avec prise BNC	
600732	GE 125	Electrode pH submersible, étanche à l'eau avec prise BNC	
600727	GE 151	Electrode pH résistante aux produits chimiques avec prise BNC	
606375	GE 171	Électrode pH stérilisable pour conditions extrêmes avec prise S7	
600735	GE 173	Electrode pH résistante aux alcalis avec prise BNC	
606572	GE 173	Electrode pH résistante aux alcalis avec prise S7	
601996	GEAK-2S7-BNC	Câble d'adaptateur S7-BNC, 2 m	
601998	GEAK-2S7-BNC	Câble d'adaptateur S7-BNC, 5 m	
601060	GKK 1100	Coffret avec mousse à noppes 340 x 275 x 83 mm	
601056	GKK 252	Coffret avec mousse à noppes 235 x 185 x 48 mm	
601417	GPF 100	Bouteille à goulot large en plastique, 100 ml	
602619	GPH 10,0 / 10	10 capsules tampons, pH 10,0	
602618	GPH 10,0 / 5	5 capsules tampons, pH 10,0	
602621	GPH 12,0 / 10	10 capsules tampons, pH 12,0	
602620	GPH 12,0 / 5	5 capsules tampons, pH 12,0	
602615	GPH 4,0 / 10	10 capsules tampons, pH 4,0	
602614	GPH 4,0 / 5	5 capsules tampons, pH 4,0	
602617	GPH 7,0 / 10	10 capsules tampons, pH 7,0	
602616	GPH 7,0 / 5	5 capsules tampons, pH 7,0	
607798	GR 105	Electrode Redox avec prise BNC	
607801	GR 175	Electrode Redox avec prise BNC	
607802	GR 175	Electrode Redox avec prise S7	
601422	GRL 100	Solution de nettoyage Pepsin, 100 ml	
602914	GWA1Z	Adaptateur fileté PG13,5 sur G1	
602477	KCL 3 M	Electrolyte 3 mol KCl de recharge, 100 ml	
603205	PG 13,5	Adaptateur fileté à brancher pour un placement sans pression de toutes les électrodes	
601373	PHL 10	Solution tampon prête à l'emploi pH 10,01 / 25 °C, 250 ml	

B-H86.0.12.DB3-1.0 33 / 36



601370	PHL 4	Solution tampon prête à l'emploi pH 4,01 / 25 °C, 250 ml
601371	PHL 7	Solution tampon prête à l'emploi pH 7,00 / 25 °C, 250 ml
611373	ST-G1000	Pochette de protection avec 1 trou rond découpé

Vous trouverez une liste complète de tous les accessoires et pièces détachées dans le catalogue de produits ou sur notre site Internet. Pour de plus amples renseignements, nous nous tenons à votre disposition par téléphone.

Contact

Internet :www.greisinger.de

Tél.: +49 94029383-52



12 Service

12.1 Fabricant

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

Contact

GHM Messtechnik GmbH

GHM GROUP - Greisinger

Hans-Sachs-Str. 26

93128 Regenstauf | GERMANY

Tél.: +49 94029383-52

info@greisinger.de | www.greisinger.de

WEEE-Reg. - n° DE 93889386

12.2 Réparation

Les produits défectueux sont réparés rapidement et correctement, dans notre centre de service après-vente.

Heures d'ouverture et coordonnées Du lundi au jeudi de 8:00 à 16:00 heures

Le vendredi de 8:00 à 13:00 heures

GHM Messtechnik GmbH

Hans-Sachs-Str.26

Servicecenter

93128 Regenstauf | GERMANY

Tél.: +49 94029383-39 Fax: +49 94029383-33 service@greisinger.de



REMARQUE

Joignez à l'appareil le formulaire de retour rempli que vous trouverez sur l'infothèque du site Internet www.ghm-group.de.

B-H86.0.12.DB3-1.0 35 / 36



12.3

12.4 Filiales

Autriche

GHM Messtechnik GmbH

Office Austria

Breitenseer Str. 76/1/36 1140 Vienna | AUSTRIA Phone +43 660 7335603 a.froestl@ghm-messtechnik.de

Danemark

GHM Maaleteknik ApS

Maarslet Byvej 2

8320 Maarslet | DENMARK

Phone +45 646492- 00 Fax +45 646492- 01

info@ghm.dk | www.ghm.dk

Italy for Greisinger & Delta OHM

GHM GROUP - Delta OHM

Via Marconi 5

35030 Caselle di Selvazzano

Padova (PD) | ITALY

Phone +39 049 8977150

a.casati@ghm-messtechnik.de

South Africa

GHM Messtechnik SA (Pty) Ltd

16 Olivier Street

Verwoerdpark, Alberton 1453

SOUTH AFRICA

Phone +27 74 4590040

j.grobler@ghm-sa.co.za

Brazil & Latin America

GHM Messtechnik do Brasil Ltda

Av. José de Souza Campos, 1073, cj 06

Campinas, SP

13025 320 | BRAZIL

Phone +55 19 3304 3408

Info@grupoghm.com.br

France

GHM GROUP France SAS

Parc des Pivolles

9 Rue de Catalogne

69150 Décines-Charpieu (Lyon) | FRANCE

Phone +33 4 72 37 45 30

a.jouanilou@ghm-group.fr

Italy for Honsberg, Martens, Val.co

GHM GROUP - Val.co

Via Rovereto 9/11

20014 S. Ilario di Nerviano

Milano (MI) | ITALY

Phone +39 0331 53 59 20

alessandro.perego@valco.it

Czech Republic / Slovakia

GHM Greisinger s.r.o.

Ovci hajek 2 / 2153

158 00 Prague 5

Nove Butovice | CZECH REPUPLIC

Phone +420 251 613828

Fax +420 251 612607

info@greisinger.cz | www.greisinger.cz

India

GHM Messtechnik India Pvt Ldt.

209 | Udyog Bhavan | Sonowala Road

Gregaon (E) | Mumbai - 400 063

INDIA

Phone +91 22 40236235

info@ghmgroup.in | www.ghmgroup.in

Netherlands

GHM Meettechniek BV

Zeeltweg 30

3755 KA Eemnes | NETHERLANDS

Phone +31 35 53805-40

Fax +31 35 53805-41

info@ghm-nl.com | www.ghm-nl.com